

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

電動・エアインパクトレンチは5-78~95、5-496~514ページに掲載



Parts for Impact Sockets


インパクト用パーツ

同商品群 在庫数 206アイテム

製造国 ●アメリカ



JHW6-1A (リング)



JHW6-2B (リテーニングピン)



JHW7-1XS (レットリング)

レットリング 特長 ●リングとピンが一体化しています。

リング 特長 ●ロックピンが抜けないように抑えるリングです。

発注単位1個

スナップオン・ツールズ㈱[514140]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	適合差込角 (mm)	内径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
757-7648	JHW6-1A	¥703	¥820	19.0	32	1	5	1(3)
757-7931	JHW7-1B	¥771	¥900	25.4	60	1	7	5(72)
757-7940	JHW7-1C	¥866	¥1,010	25.4	83	1	9	0(-)
757-8288	JHW9-1D	¥369	¥430	38.0	98	1	12	1(-)

リテーニングピン 特長 ●インパクトソケットが抜けないように固定します。

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	適合差込角 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
757-7664	JHW6-2B	¥274	¥320	19.0	32	1	5	102(77)
757-7672	JHW6-2C	¥463	¥540	19.0	38	1	6	13(50)
757-7974	JHW7-2F	¥754	¥880	25.4	73	1	15	0(-)
757-8229	JHW8-2E	¥926	¥1,080	38.0	73	1	18	1(-)
757-8296	JHW9-2G	¥1,380	¥1,610	76.2	73	1	45	0(-)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	適合差込角 (mm)	内径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
757-7591	JHW6-0XS	¥1,046	¥1,220	19.0	32	1	4	9(75)
757-7656	JHW6-1XS	¥1,046	¥1,220	19.0	37	1	4	31(100)
757-7681	JHW6-2XS	¥1,217	¥1,420	19.0	41	1	4	2(25)
757-7699	JHW6-3XS	¥1,209	¥1,410	19.0	44	1	4	2(50)
757-7711	JHW6-4XS	¥1,209	¥1,410	19.0	51	1	4	0(-)
757-7729	JHW6-5XS	¥1,209	¥1,410	19.0	54	1	4	0(-)
757-7737	JHW6-6XS	¥1,209	¥1,410	19.0	57	1	4	0(-)
757-7958	JHW7-1XS	¥1,209	¥1,410	25.4	44	1	10	51(189)
757-7982	JHW7-2XS	¥1,209	¥1,410	25.4	51	1	10	20(167)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	適合差込角 (mm)	内径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
757-7991	JHW7-3XS	¥1,209	¥1,410	25.4	54	1	12	20(-)
757-8008	JHW7-4XS	¥1,209	¥1,410	25.4	57	1	12	6(-)
757-8016	JHW7-5XS	¥1,209	¥1,410	25.4	64	1	12	1(-)
757-8032	JHW7-6XS	¥1,209	¥1,410	25.4	67	1	12	1(100)
757-8202	JHW8-1XS	¥1,620	¥1,890	25.4	73	1	12	1(100)
757-8237	JHW8-2XS	¥1,620	¥1,890	38.0	86	1	16	0(-)
757-8245	JHW8-3XS	¥1,620	¥1,890	38.0	98	1	16	0(-)
757-8253	JHW8-4XS	¥1,620	¥1,890	38.0	111	1	16	0(-)

商品のお問い合わせ:03-5534-1301 http://www.snapon.co.jp/

フラッシュツール



Impact Short Socket Set

同商品群 在庫数 196アイテム

インパクト用ソケットセット

- 差込角 19.0mm
- 差込角 25.4mm



6WS-S11(ショートソケットセット)



6WA-S14(セミロングソケットセット)



8WBQ-S5(コンビソケットセット)

材質 ●内容品:クロムモリブデン鋼
付属品 ●ピン・リング
製造国 ●日本

ショートソケットセット

特長 ●インパクトショートソケットのセットです。

発注単位1セット

(価格改定日 19.03) フラッシュツール㈱[819779]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	差込角 (mm)	ソケット内容	セット内容 (点)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
769-7139	6WS-S11	¥23,771	¥32,000	19.0	6角3/4WS-21, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 35, 36, 41, 46	11	1	6.6	63(144)

セミロングソケットセット

特長 ●インパクトセミロングソケット、インナーソケットのセットです。
(6WA-S14, 8WA-S10, 8WA-S13は、インパクトセミロングソケット、インナーソケット、コンビソケットのセット)

発注単位1セット

(価格改定日 19.03)

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	差込角 (mm)	ソケット内容	セット内容 (点)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
835-3422	6WA-S7	¥20,800	¥28,000	19.0	6角3/4WA-32, 35, 38, 41 4角3/4WAQ-17, 20, 21	7	1	4.40	0(-)
769-7112	6WA-S14	¥42,343	¥57,000	19.0	6角3/4WA-26, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 4角3/4WAQ-17, 19, 20, 21 コンビ3/4WBQ-41 21	14	1	9.30	13(163)
835-3424	8WA-S6	¥22,286	¥30,000	25.4	6角1/1WA-35, 38, 41 4角1/1WAQ-17, 20, 21	6	1	5.15	0(-)
769-7147	8WA-S10	¥37,886	¥51,000	25.4	6角1/1WA-32, 33, 35, 38, 41 4角1/1WAQ-17, 19, 20, 21 コンビ1/1WBQ-41 21	10	1	9.35	1(25)
769-7155	8WA-S13	¥48,286	¥65,000	25.4	6角1/1WA-27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 4角1/1WAQ-17, 19, 20, 21 コンビ1/1WBQ-41 21	13	1	11.40	4(58)

コンビソケットセット

特長 ●インパクトコンビソケットのセットです。

発注単位1セット

(価格改定日 19.03)

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	差込角 (mm)	ソケット内容	セット内容 (点)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
769-7121	6WBQ-S6	¥28,971	¥39,000	19.0	コンビ3/4WBQ-3217, 3517, 3820, 4119, 4120, 4121	6	1	5.1	1(34)
769-7163	8WBQ-S5	¥28,229	¥38,000	25.4	コンビ1/1WBQ-3517, 3820, 4119, 4120, 4121	5	1	5.6	2(100)

商品のお問い合わせ:072-472-1081 http://www.flash-tool.co.jp/