


無鉛くん<sup>®</sup>

給水・給湯用 鉛フリー銅合金製バルブ

400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

LBX-N・LBX-N-T



単位:mm

最高許容圧力	85℃以下の静流水 1.4MPa			
	85℃以下の脈動水 1.0MPa			


呼び径	d <sub>1</sub>	L	H	D <sub>1</sub>
15 <sup>A(1/2<sup>B</sup>)</sup>	10	56	75 (79)	80 (82)
20(3/4)	15	65	79 (83)	80 (82)
25(1)	20	78	83 (90)	110 (94)
32(1 1/4)	25	86	98 (105)	110 (94)
40(1 1/2)	32	96	102 (109)	110 (94)
50(2)	40	109	109 (124)	140 (120)

( ) 内の寸法は、LBX-N-T を示す。  
T ハンドルの最高使用温度は 80℃ です。

部品名	材 料
弁 箱	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
ふ た	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
ボ ー ル	SCS13A
シ ー ト	PTFE
弁 棒	C6803
レバーハンドル/ (Tハンドル)	SUS 430/ (強化ナイロン)
オ リ ン グ	FKM
保護キャップ	ポリエチレン

10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ

LBOV・LBOV-T



単位:mm

最高許容圧力	85℃以下の静流水 1.4MPa			
	85℃以下の脈動水 1.0MPa			


呼び径	d <sub>1</sub>	L	H	D <sub>1</sub>
15 <sup>A(1/2<sup>B</sup>)</sup>	15	62	45 (41)	100 (60)
20(3/4)	20	71	48 (44)	100 (60)
25(1)	25	83	54 (60)	130 (100)
32(1 1/4)	32	96	59 (65)	130 (100)
40(1 1/2)	40	106	70 (79)	150 (120)
50(2)	50	125	77 (86)	150 (120)

( ) 内の寸法は、LBOV-T を示す。

部品名	材 料
弁 箱	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
ふ た	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
ボ ー ル	SCS13A
シ ー ト	PTFE
弁 棒	C6803
レバーハンドル/ (Tハンドル)	SUS 430/ (spcc)
オ リ ン グ	FKM

10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

LBOX-N・LBOX-N-T



単位:mm

最高許容圧力	85℃以下の静流水 1.4MPa			
	85℃以下の脈動水 1.0MPa			

呼び径	d <sub>1</sub>	L	H	D <sub>1</sub>
15 <sup>A(1/2<sup>B</sup>)</sup>	15	56	75 (80)	80 (82)
20(3/4)	20	65	79 (84)	80 (82)
25(1)	25	77	85 (93)	110 (94)
32(1 1/4)	32	90	102 (110)	110 (94)
40(1 1/2)	40	98	110 (125)	140 (120)
50(2)	50	119	118 (134)	140 (120)



( ) 内の寸法は、LBOX-N-T を示す。  
T ハンドルの最高使用温度は 80℃ です。

部品名	材 料
弁 箱	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
ふ た	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
ボ ー ル	SCS 13A
シ ー ト	PTFE
弁 棒	SUS 304
レバーハンドル/ (Tハンドル)	SUS 430/ (強化ナイロン)
オ リ ン グ	FKM
保護キャップ	ポリエチレン

10K型 青銅機器付属用ボールバルブ(Bボール)

〈接続端:テーパめねじ・テーパめねじ〉

LB-41



単位:mm

最高許容圧力	100℃以下の冷温水 1.0MPa				
--------	-------------------	--	--	--	--

呼び径	d	d <sub>1</sub>	L	H	D <sub>1</sub>
15 <sup>A(1/2<sup>B</sup>)</sup>	Rc1/2	10	56	72	40
20(3/4)	Rc3/4	12.5	67	74	40
25(1)	Rc1	14.5	70.5	75.5	40

部品名	材 料
弁 箱	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
ふ た	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
ボ ー ル	C3771BE
シ ー ト	PTFE
弁 棒	C3531
オ リ ン グ	EPDM
ハ ン ド ル	ポリアセタール