




双輪キャスター プレートタイプ



- 特長 車輪がナイロンとウレタンがあります。軽量。
- 用途 デザインキャスター (双輪タイプ)として使用。椅子、机などに。




サイズ	A	B	C	D	X1	X2	単位: mm
30 ナイロン、茶	5.2	33	44.2	30	28	17.8	
40 ナイロン、茶	5.2	40	57.85	40	38	25.4	
50 ナイロン	5.1	46	67	51	38	25.5	
40 ウレタン	5.1	41	58.5	40.5	38	25.5	
50 ウレタン	5.1	51.5	70	53.5	38	25.5	

JAN	品名	サイズ	入数	LOT
4944825404673	双輪キャスター	30 ナロン	1	4
4944825404697	双輪キャスター	40 ナロン	1	4
4944825544003	双輪キャスター	50 ナロン	1	4
4944825404680	双輪キャスター	30 ナロンチャ	1	4
4944825404703	双輪キャスター	40 ナロンチャ	1	4
4944825544027	双輪キャスター	40 ヌロン	1	4
4944825544041	双輪キャスター	50 ヌロン	1	4

双輪キャスター プレートタイプ ストッパー付



- 特長 車輪がナイロンとウレタンがあります。軽量。
- 用途 デザインキャスター (双輪タイプ)として使用。椅子、机などに。



サイズ	A	B	C	D	X1	X2	単位: mm
30 ナイロン	5	32.5	44.5	30	28	18	
40 ナイロン	5.2	39.5	57.85	40	38	25.4	
50 ナイロン	5.1	46	67	51	38	25.5	
40 ウレタン	5.1	41	58.5	40.5	38	25.5	
50 ウレタン	5.1	51.5	70	53.5	38	25.5	

JAN	品名	サイズ	入数	LOT
4944825543990	双輪キャスター S T付	30 ナロン	1	4
4944825544034	双輪キャスター S T付	40 ヌロン	1	4
4944825404482	双輪キャスター S T付	40 ナロン	1	4
4944825544058	双輪キャスター S T付	50 ヌロン	1	4
4944825544010	双輪キャスター S T付	50 ナロン	1	4

※印刷のため、実物とは多少違うことがあります。  
※寸法には多少の公差があります。

- ボルト
- 小ねじ
- ナット
- ねじ付属
- タッピング
- ドリルねじ
- 木ねじ
- アンカー・プラグ
- フック
- 釘・鉄
- 建築用金具・ねじ・釘
- 住宅基礎
- 波板関連
- 外壁・天井関連
- 手すり・パイプ
- 配管部材
- ロープ・ワイヤー
- チェーン
- DIY シリーズ
- 隅金
- ステー・補助金具
- 棚受け金具
- キャスター
- 戸車
- 針金
- ばね
- 鍵・錠
- ゴム
- 安全用品
- 金属素材
- カー用品
- 園芸
- Sカン・その他
- 現場改善
- 健康