


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

アルバック Quick Coupling Clamp
ULVAC クイックカップリングクランプ同商品群
在庫数 157
アイテム

材 質・アルミニウム




品 番	製造国
ZSCK-1016	日本
ZSCK-1025	台湾
ZSCK-1040	日本

梱包数:1個

株アルバック [179980]

発注単位1個 ZSCK-1016

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	フランジサイズ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
365-2122	ZSCK-1016	¥2,588		オープン	KF-16	45	61	16	22	70 49(56)
365-2131	ZSCK-1025	¥3,150		オープン	KF-25	55	72	16	33	80 339(78)
365-2149	ZSCK-1040	¥3,825		オープン	KF-40	70	90	16	47	120 252(196)


☎商品のお問い合わせ:045-533-0203 <https://www.ulvac.co.jp>アルバック Center Ring
ULVAC センターリング同商品群
在庫数 157
アイテム材 質・ステンレス (SUS304)
製造国・日本

梱包数:1個

株アルバック [179980]

発注単位1個 ZSCK-2016

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	フランジサイズ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
365-2157	ZSCK-2016	¥2,588		オープン	KF-16	17	16	3.9	8	6 45(67)
365-2165	ZSCK-2025	¥3,150		オープン	KF-25	26	24	3.9	8	14 275(80)
365-2173	ZSCK-2040	¥3,825		オープン	KF-40	41	39	3.9	8	16 33(43)


☎商品のお問い合わせ:045-533-0203 <https://www.ulvac.co.jp>アルバック Nozzle
ULVAC ノズル同商品群
在庫数 157
アイテム材 質・ステンレス (SUS304)
製造国・日本

梱包数:1個

株アルバック [179980]

発注単位1個 ZSCK-2512

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	フランジサイズ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
365-2181	ZSCK-2512	¥3,600		オープン	KF-25	40	6	35	12	44 58(43)
365-2190	ZSCK-2518	¥4,725		オープン	KF-25	40	6	35	18	44 43(90)


☎商品のお問い合わせ:045-533-0203 <https://www.ulvac.co.jp>アルバック KF Flange
ULVAC KFフランジ同商品群
在庫数 157
アイテム材 質・ステンレス (SUS304)
製造国・日本

梱包数:1個

株アルバック [179980]

発注単位1個 ZSCK-3016

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	フランジサイズ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
365-2203	ZSCK-3016	¥1,575		オープン	KF-16	30	17.2	16	20	10	20 1(10)
365-2211	ZSCK-3025	¥1,913		オープン	KF-25	40	26.2	24	27.2	20	40 2(20)
365-2220	ZSCK-3040	¥2,363		オープン	KF-40	55	41.2	39	42.7	20	66 10(77)


☎商品のお問い合わせ:045-533-0203 <https://www.ulvac.co.jp>アルバック Blank Flange
ULVAC ブランクフランジ同商品群
在庫数 157
アイテム材 質・ステンレス (SUS304)
製造国・日本

梱包数:1個

株アルバック [179980]

発注単位1個 ZSCK-4016

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	フランジサイズ	A (mm)	B (mm)	D (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
365-2238	ZSCK-4016	¥1,800		オープン	KF-16	30	17.2	6	20 8(100)
365-2246	ZSCK-4025	¥1,913		オープン	KF-25	40	26.2	6	38 44(108)
365-2254	ZSCK-4040	¥2,250		オープン	KF-40	55	41.2	6	70 43(205)


☎商品のお問い合わせ:045-533-0203 <https://www.ulvac.co.jp>アルバック Nipple
ULVAC ニップル同商品群
在庫数 157
アイテム材 質・ステンレス (SUS304)
製造国・日本

梱包数:1個

株アルバック [179980]

発注単位1個 ZSCK-5016

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	フランジサイズ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
365-2262	ZSCK-5016	¥ 9,338		オープン	KF-16	30	20	16	60	78 0(-)
365-2271	ZSCK-5025	¥10,013		オープン	KF-25	40	27.2	24	100	164 2(40)
365-2289	ZSCK-5040	¥12,938		オープン	KF-40	55	42.7	39	100	324 2(200)


☎商品のお問い合わせ:045-533-0203 <https://www.ulvac.co.jp>アルバック Elbow
ULVAC エルボ同商品群
在庫数 157
アイテム材 質・ステンレス (SUS304)
製造国・日本

梱包数:1個

株アルバック [179980]

発注単位1個 ZSCK-6016

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	フランジサイズ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
365-2297	ZSCK-6016	¥10,013		オープン	KF-16	30	20	16	40	88 0(-)
365-2301	ZSCK-6025	¥10,800		オープン	KF-25	40	27.2	24	50	160 5(56)
365-2319	ZSCK-6040	¥14,513		オープン	KF-40	55	42.7	39	65	380 0(-)


☎商品のお問い合わせ:045-533-0203 <https://www.ulvac.co.jp>アルバック Tee
ULVAC ティ同商品群
在庫数 157
アイテム材 質・ステンレス (SUS304)
製造国・日本

梱包数:1個

株アルバック [179980]

発注単位1個 ZSCK-7016

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	フランジサイズ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
365-2327	ZSCK-7016	¥11,925		オープン	KF-16	30	20	16	40	126 2(40)
365-2335	ZSCK-7025	¥13,838		オープン	KF-25	40	27.2	24	50	224 3(34)
365-2343	ZSCK-7040	¥20,700		オープン	KF-40	55	42.7	39	65	500 3(300)


☎商品のお問い合わせ:045-533-0203 <https://www.ulvac.co.jp>アルバック Cross
ULVAC クロス同商品群
在庫数 157
アイテム材 質・ステンレス (SUS304)
製造国・日本

梱包数:1個

株アルバック [179980]

発注単位1個 ZSCK-8016

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	フランジサイズ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
365-2351	ZSCK-8016	¥25,875		オープン	KF-16	30	20	16	40	154 0(-)
365-2360	ZSCK-8025	¥28,463		オープン	KF-25	40	27.2	24	50	284 0(-)

☎商品のお問い合わせ:045-533-0203 <https://www.ulvac.co.jp>アルバック Conversion Flange
ULVAC 変換フランジ同商品群
在庫数 157
アイテム材 質・ステンレス (SUS304)
製造国・日本

梱包数:1個

株アルバック [179980]

発注単位1個 ZSCK-9025

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	フランジサイズ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
365-2378	ZSCK-9025	¥6,413		オープン	KF-16/25	30	40	20	16	72 33(55)
365-2386	ZSCK-9040	¥7,425		オープン	KF-25/40	40	55	27.2	24	114 35(90)

☎商品のお問い合わせ:045-533-0203 <https://www.ulvac.co.jp>