

# 研磨用ゴム砥石



●光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。

[特長]

●軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。

●二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。

ディスク  
グラインダー用

研磨用ディスク

GPサンダー&  
ストレートホイール

ペタンク&  
マジックパット

カップブラシ

ダイヤカッター&  
ディスク

軸用

超硬

ダイヤ

砥石

ペーパー

ナイロン

ブラシ

パフ

手作業工具

砥石

シート

研磨剤

その他  
手作業工具

その他機械用

ベルト  
グラインダー用

オービタル  
サンダー用

切断機用

ミニディスク用

両頭  
グラインダー用

ヘアーライン  
サンダー用

その他  
電動機械

その他  
エアーツール

マンドレール




円筒タイプ

軸直径

φ3mm

軸長30mm



即納品

は即納品です。


サイズ Size(mm) 外径×長さ	粒度 Grit 品番 NO. Price ¥(1本単価)						入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
	#400	#600	#800	#1000	#1500	#2000		
4×13	DOX-412	DOX-413	DOX-414	DOX-415	DOX-417	DOX-418	10本	30,000
	¥380	¥400	¥440		¥460	¥520		
6×17	DOX-612	DOX-613	DOX-614	DOX-615	DOX-617	DOX-618		
	¥420	¥450	¥490		¥520	¥590		
8×20	DOX-812	DOX-813	DOX-814	DOX-815	DOX-817	DOX-818		
	¥440	¥470	¥500		¥550	¥610		
10×20	DOX-1012	DOX-1013	DOX-1014	DOX-1015	DOX-1017	DOX-1018		
	¥450	¥490	¥520		¥560	¥630		
13×20	DOX-1312	DOX-1313	DOX-1314	DOX-1315	DOX-1317	DOX-1318		
	¥490	¥530	¥580		¥620	¥700		



砲弾タイプ

軸直径

φ3mm



即納品

は即納品です。


サイズ Size(mm) 外径×長さ	粒度 Grit 品番 NO. Price ¥(1本単価)				入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
	#400	#600	#800	#1500		
4×13	DOXH-412	DOXH-413	DOXH-414	DOXH-417	10本	30,000
	¥380	¥400	¥440	¥460		
6×17	DOXH-612	DOXH-613	DOXH-614	DOXH-617		
	¥420	¥450	¥490	¥520		
8×20	DOXH-812	DOXH-813	DOXH-814	DOXH-817		
	¥440	¥470	¥500	¥550		
10×20	DOXH-1012	DOXH-1013	DOXH-1014	DOXH-1017		
	¥450	¥490	¥520	¥560		
12×20	DOXH-1212	DOXH-1213	DOXH-1214	DOXH-1217		
	¥490	¥530	¥580	¥620		



円筒タイプ

軸直径

φ6mm



即納品

は即納品です。

サイズ Size(mm) 外径×長さ	粒度 Grit 品番 NO. Price ¥(1本単価)						入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
	#400	#600	#800	#1000	#1500	#2000		
15×20	DOX-1412	DOX-1413	DOX-1414	DOX-1415	DOX-1417	DOX-1418	10本	20,000
	¥720	¥780	¥840		¥900	¥1,000		
20×25	DOX-2012	DOX-2013	DOX-2014	DOX-2015	DOX-2017	DOX-2018		
	¥840	¥910	¥980		¥1,040	¥1,180		
25×25	DOX-2512	DOX-2513	DOX-2514	DOX-2515	DOX-2517	DOX-2518		
	¥1,080	¥1,180	¥1,260		¥1,380	¥1,580		




砲弾タイプ

軸直径

φ6mm

軸長35mm



即納品

は即納品です。

サイズ Size(mm) 外径×長さ	粒度 Grit 品番 NO. Price ¥(1本単価)				入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
	#400	#600	#800	#1500		
15×20	DOXH-1512	DOXH-1513	DOXH-1514	DOXH-1517	10本	20,000
	¥720	¥780	¥840	¥900		
20×25	DOXH-2012	DOXH-2013	DOXH-2014	DOXH-2017		
	¥840	¥910	¥980	¥1,040		