

ディスク  
グラインダー用

研磨用ディスク

GPサンダー&  
ストレートホイール

ペタン&  
マジックパット

カップブラシ

ダイヤカッター&  
ディスク

軸用

超硬

ダイヤモンド

砥石

ペーパー

ナイロン

ブラシ

パフ

手作業工具

砥石

シート

研磨剤

その他  
手作業工具

その他機械用

ベルト  
グラインダー用

オービタル  
サンダー用

切断機用

ミニディスク用

両頭  
グラインダー用

ヘアライン  
サンダー用

その他  
電動機械


その他  
エアーツール

マンドレール



# 油砥石(オイルストーン)

- 鉄や鋼等、抗張力の高いものの研削や  
取り代の多い研削にご使用ください。




**粗仕上げ** | **中仕上げ**

サイズ Size(mm) A×B×C	粒度 Grit 品番 NO.				入数 Pack	Price ¥ (1個単価)
	荒目 #80	中目 #180	細目 #300	極細目 #500		
100×25×13	OS101	OS102	OS103	OS104	1個	¥2,210
150×50×25	OS151	OS152	OS153	OS154		¥6,020



# 金型用砥石 YE

- 耐摩耗性に優れ、折れにくいです。
- 高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。




**粗仕上げ** | **中仕上げ**



サイズ Size(mm) A×B×C	粒度 Grit 品番 NO.								入数 Pack
	#120	#180	#240	#320	#400	#600	#800	#1000	
100×6×3	HBI637	HBI639	HBI6310	HBI6311	HBI6312	HBI6313	HBI6314	HBI6315	20本
Price ¥(1本単価)	¥970			¥1,030	¥1,120	¥1,280	¥1,370	¥1,780	
100×13×3	HBI1337	HBI1339	HBI13310	HBI13311	HBI13312	HBI13313	HBI13314	HBI13315	
Price ¥(1本単価)	¥960		¥1,120	¥1,280	¥1,360	¥1,460	¥1,720	¥2,240	
100×13×5	HBI1357	HBI1359	HBI13510	HBI13511	HBI13512	HBI13513	HBI13514	HBI13515	
Price ¥(1本単価)	¥1,500		¥1,550	¥1,840	¥1,970	¥2,120	¥2,150	¥2,650	
150×13×5	HBI1517	HBI1519	HBI15110	HBI15111	HBI15112	HBI15113	HBI15114	HBI15115	
Price ¥(1本単価)	¥1,800		¥2,000	¥2,300	¥2,370	¥2,590	¥2,700	¥3,180	

# 金型用砥石 YG

- 軽いタッチで研削いただきますと、美しい仕上げ面が得られます。



**中仕上げ** | **仕上げ**



サイズ Size(mm) A×B×C	粒度 Grit 品番 NO.					入数 Pack
	#240	#320	#400	#600	#800	
100×6×3	HZI6310	HZI6311	HZI6312	HZI6313	HZI6314	20本
Price ¥(1本単価)	¥970	¥1,030	¥1,120	¥1,280	¥1,370	
100×13×3	HZI13310	HZI13311	HZI13312	HZI13313	HZI13314	
Price ¥(1本単価)	¥1,120	¥1,280	¥1,370	¥1,470	¥1,720	
100×13×5	HZI13510	HZI13511	HZI13512	HZI13513	HZI13514	
Price ¥(1本単価)	¥1,560	¥1,840	¥1,970	¥2,120	¥2,150	