

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ユタカメイフ
Yutaka
日本

Stretch Mini Film ストレッチミニフィルム

同商品群
在庫数 2 アイテム



特長 ●小物梱包に便利なサイズです。
用途 ●荷崩れ防止に。結末に。
仕様 ●紙管内径:1.5インチ
材質 ●ポリエチレン (PE)
製造国 ●マレーシア

ホルダーなし

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	厚さ (μ)	幅×長さ (mm×m)	引張破断強度 (daN/cm ²)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
828-0829	ST-1015	¥443	オープン	透明	15	100×150	300	24	260	41765(112)

ホルダー付

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	厚さ (μ)	幅×長さ (mm×m)	引張破断強度 (daN/cm ²)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
828-0830	ST-F1015	¥737	オープン	透明	15	100×150	300	12	343	2466(112)

☎商品のお問い合わせ:072-441-2220 <http://www.yutakamakae.co.jp/>



例ユタカメイフ [972725]

梱包結束用品

梱包機

荷造機・封緘機

PPバンド

結束バンド

ゴムバンド

小型結束機

ひも

ポリ袋

シーラー

梱包シート

ストレッチフィルム

ストレッチフィルム包装機

緩衝材

ダンボール

開梱用カッター

タグガン

ラベラー

荷札

トラスコ
TRUSCO
日本

Light Weight Stretch Film Holder 軽量ストレッチフィルムホルダー

同商品群
在庫数 17 アイテム



特長 ●セットでも、ハンドル側のみでも使用可能です。
●ブレーキ機能付きで、グリップを押すことでブレーキがかけられます。
仕様 ●3インチ紙管用
●適合フィルム幅:300~500mm
材質 ●本体:台座:ナイロン
製造国 ●台湾

発注単位1台

トラスコ中山機 [706280]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
207-6132	TSH-7608	¥2,529	¥2,950	220×96×205	50	454	28(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ
TRUSCO
日本

Stretch Film Holder ストレッチフィルムホルダー

同商品群
在庫数 17 アイテム



特長 ●小巻のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。
仕様 ●3インチ紙管用
材質 ●ポリプロピレン (PP)
製造国 ●台湾

発注単位1個

トラスコ中山機 [706280]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
489-0027	TSH-750	¥240	¥280	79×79×174	100	55	202(105)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ
TRUSCO
日本

Stretch Film Holder ストレッチフィルムホルダー

同商品群
在庫数 17 アイテム



特長 ●ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
仕様 ●1.5・2・3インチ紙管用
●適合フィルム幅:300~530mm
●適合フィルム径:最大240mm
材質 ●本体:スチール
●グリップ:塩化ビニール (PVC)
製造国 ●台湾

発注単位1台

トラスコ中山機 [706280]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
114-1118	TSH-258B	¥9,009	¥10,510	98×270×680	6	1.8	266(119)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ
TRUSCO
日本

Stretch Film Holder ストレッチフィルムホルダー

同商品群
在庫数 17 アイテム



特長 ●ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
仕様 ●2・3インチ紙管用
●適合フィルム幅:300~500mm
●適合フィルム径:最大240mm
材質 ●本体:アルミ
製造国 ●台湾

発注単位1台

トラスコ中山機 [706280]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
856-6776	TSH-3050	¥18,701	¥21,820	90×250×600	1	1.2	102(146)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

⚠注意
●ストレッチフィルムは別売です。

トラスコ
TRUSCO
日本

Stretch Film Holder ストレッチフィルムホルダー

同商品群
在庫数 17 アイテム



特長 ●グリップはブレーキ付なので強く握るとひっぱり強度が強くなり軽く握るとひっぱり強度が弱まります。
仕様 ●3インチ紙管用
●グリップ長さ:105.5mm
材質 ●ポリプロピレン (PP)
製造国 ●台湾

発注単位1セット

トラスコ中山機 [706280]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	セット入数 (個)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
301-2701	TSH-757	¥600	¥700	80×80×207	2	50	246	2601(90)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ
TRUSCO
日本

Stretch Film Holder ストレッチフィルムホルダー

同商品群
在庫数 17 アイテム



特長 ●ヘッド部にブレーキ調整ボタンが付いていますので、作業内容に応じて強弱の調整が可能です。
仕様 ●3インチ紙管用
材質 ●ポリプロピレン (PP)
製造国 ●台湾

発注単位1個

トラスコ中山機 [706280]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
489-0035	TSH-752	¥789	¥920	77×77×205	60	300	592(104)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>