

ミスミ

## MMS防水キャップ(プラグ用)



**ココが  
特長**

### 未接続時の防水性を確保する防水キャップ

- ストレートコネクタ用(●189ページ)
- 未接続時に嵌合面へほこりや異物の浸入を防ぎ、防水性能も維持します。
- 未接続時の、通電部接触が原因となる事故を防止します。
- MIL-DTL-5015タイプ
- IP67クラス


IP67 MIL

在庫品



・パネル取り付け、中継用には使用できません。

### 外形図



単位: mm

シェル サイズ	B寸法 MAX.	C寸法 Dia MAX.	E寸法 ±One Link	D寸法 Dia 0.25 -0.13	A寸法 Thread (Class : 2A)
10SL	16.66	17.45	114.3	3.96	5/8-24UNEF
14S	21.44	23.8	127	3.96	7/8-20UNEF
16	21.44	26.97	127	3.96	1-20UNEF
18	21.44	30.15	127	3.96	1 1/8-18UNEF
20	21.44	33.32	139.7	4.75	1 1/4-18UNEF
22	21.44	36.5	139.7	4.75	1 3/8-18UNEF
24	21.44	39.67	152.4	4.75	1 1/2-18UNEF
28	21.44	46.02	209.55	4.75	1 3/4-18UNS

1個単位



型番	シェル サイズ	¥通常単価 1~3個
MMS25042-10P	10SL	WEBでご確認 お願いします。
MMS25042-14P	14S	
MMS25042-16P	16	
MMS25042-18P	18	
MMS25042-20P	20	
MMS25042-22P	22	
MMS25042-24P	24	
MMS25042-28P	28	

### 材質

キャップ	アルミ合金、亜鉛コバロメッキ(黒)
リベット	ステンレス
鎖	



Order  
注文例

型番

MMS25042-10P

ミスミ

## MMS防水キャップ(パネル取付、中継アダプタ用)



**ココが  
特長**

### 未接続時の防水性を確保する防水キャップ

- 中継アダプタ(●191ページ)、  
パネル取付レセプタクル(●190ページ)に使用します。
- 未接続時に嵌合面へほこりや異物の浸入を防ぎ、防水性能も  
維持します。
- 未接続時の、通電部接触が原因となる事故を防止します。
- MIL-DTL-5015タイプ
- IP67クラス


IP67 MIL

在庫品



・ストレート・アングルタイプには使用できません。

### 外形図



単位: mm

シェル サイズ	B寸法 MAX.	C寸法 Dia MAX.	E寸法 ±One Link	D寸法 Dia 0.25 -0.13	A寸法 Thread (Class : 2A)
10SL	11.91	20.7	101.6	3.56	5/8-24UNEF
14S	11.91	25.58	114.3	3.56	3/4-20UNEF
16	11.91	30.18	114.3	3.56	1-20UNEF
18	11.91	34.14	114.3	3.56	1 1/8-18UNEF
20	11.91	37.31	127	3.56	1 1/4-18UNEF
22	11.91	40.49	127	3.56	1 3/8-18UNEF
24	11.91	43.66	139.7	4.34	1 1/2-18UNEF
28	13.49	50.01	196.9	4.34	1 3/4-18UNS

1個単位



型番	シェル サイズ	¥通常単価 1~3個
MMS25043-10R	10SL	WEBでご確認 お願いします。
MMS25043-14R	14S	
MMS25043-16R	16	
MMS25043-18R	18	
MMS25043-20R	20	
MMS25043-22R	22	
MMS25043-24R	24	
MMS25043-28R	28	

### 材質

キャップ	アルミ合金、亜鉛コバロメッキ(黒)
リベット	ステンレス
鎖	
ガスケット	合成ゴム



Order  
注文例

型番

MMS25043-10R

耐環境  
コネクタ

MSコネクタ

MSコネクタ  
(防水)

ネジ式  
NCS/NJC

ネジ式小型  
PLT/RO3  
コネクタ

ネジ式  
(防水)  
NWPC/NJW

ネジ式(防水)  
RO4/XS2

丸型防水

ネジ式  
NET

ネジ式  
CE05/  
JL04V/693  
パコネットロック  
NB01/CE01/  
JL05

ワンタッチロック  
NR/PRC03/  
PRC04

ワンタッチロック  
PRC05/  
HR10

丸型  
HR25/RM/  
JR/SRCN

ワンタッチロック  
NRW

ワンタッチロック  
CM10/JN1/  
XS5  
差込型・  
ミニDIN  
コネクタ

XLR

JM・その他