

ミスミ

ソケットハウジング



171822-6

CSA UL TÜV 圧着 差し込み 信号用 電源用 センサー モーター 2D CAD

在庫品

ココが特長

誤嵌合防止・ピッチずれ防止機構を備えたハウジング

- プラグハウジングまたはピンヘッダーとの接続に使用するソケットハウジングです。
- ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。

基本仕様

- 製造元：タイコエレクトロニクス
- 定格電流：5A(AWG20または0.52mm²時)、2A(AWG30または0.05mm²時)
- 定格電圧：AC250V以下
- 適応電線サイズ：AWG30~AWG20、または0.05mm²~0.52mm²

特性や材質は [☉377ページ](#)

※定格値は [☉379ページ](#)の専用コンタクトを組み込んだときの値です。

- ・数量は50個/パックです。ご注意ください。
- ・組合せ相手は [☉378~380ページ](#)
- ・組み込み可能なコンタクトはソケット(メス)コンタクトのみとなります。
- ・[☉379ページ](#)よりご購入ください。



ご注意




Order 注文例


型番
171822-2-50P

外形図

◆2芯



◆3~12芯



芯数	寸法 (mm)		
	A	B	C
2	5.6	5.3	6.9
3	8.1	7.8	9.4
4	10.6	10.3	11.9
5	13.1	12.8	14.4
6	15.6	15.3	16.9
7	18.1	17.8	19.4
8	20.6	20.3	21.9
9	23.1	22.8	24.4
10	25.6	25.3	26.9
12	30.6	30.3	31.9

(単位: mm)



1パック単位 50個入

型番	芯数	¥通常単価 1~5パック	重量 (g)
171822-2-50P	2	WEBでご確認 お願いします。	0.3
171822-3-50P	3		0.4
171822-4-50P	4		0.5
171822-5-50P	5		0.6
171822-6-50P	6		0.8
171822-7-50P	7		0.9
171822-8-50P	8		0.9
171822-9-50P	9		1.1
1-171822-0-50P	10		1.2
1-171822-2-50P	12		1.3

ミスミ

プラグハウジング



172211-6

CSA UL TÜV 圧着 差し込み 信号用 電源用 センサー モーター 2D CAD

在庫品

ココが特長

誤嵌合防止・ピッチずれ防止機構を備えたハウジング

- ソケットハウジングとの接続に使用するプラグハウジングです。
- ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。

基本仕様

- 製造元：タイコエレクトロニクス
- 定格電流：5A(AWG20または0.52mm²時)、2A(AWG30または0.05mm²時)
- 定格電圧：AC250V以下
- 適応電線サイズ：AWG30~AWG20、または0.05mm²~0.52mm²

特性や材質は [☉377ページ](#)

※定格値は [☉379ページ](#)の専用コンタクトを組み込んだときの値です。

- ・数量は50個/パックです。ご注意ください。
- ・組合せ相手は [☉378ページ](#)
- ・組み込み可能なコンタクトはオス(ピン)コンタクトのみとなります。
- ・[☉379ページ](#)よりご購入ください。



ご注意




Order 注文例

型番
172211-2-50P


外形図

(単位: mm)

8芯~12芯



2芯~6芯



芯数	寸法 (mm)
	A
2	7.9
3	10.4
4	12.9
5	15.4
6	17.9
8	22.7
10	27.7
12	32.7



1パック単位 50個入

型番	芯数	¥通常単価 1~5パック	重量 (g)
172211-2-50P	2	WEBでご確認 お願いします。	0.6
172211-3-50P	3		0.7
172211-4-50P	4		0.9
172211-5-50P	5		1.0
172211-6-50P	6		1.1
172211-8-50P	8		1.4
1-172211-0-50P	10		1.7
1-172211-2-50P	12		2.0

e-CON

CC-Link
ワンタッチ

オリジナル
工具

ダイナミック

コマmercial
メーテンロック

(ミニ)
ユニバーサル
メーテンロック

EH/XH/NH
コネクタ

VH/PH
コネクタ

EL/SM/
1625/3191

5051/5045/
5559/5557

CB01/CLO7
コネクタ

DeviceNet用
コネクタ/その他
樹脂製コネクタ