

ミスミ

バナナプラグケーブル、ピンプラグケーブル、ワニロクリップケーブル

圧着端子・テスト端子

4mmバナナプラグケーブル



ココが特長

4mmバナナプラグに電線を取り付けています

●O504ページの4mmバナナソケットとの接続が可能です。
 使用電線 : UL1007 AWG20
 使用プラグ : TJ-560-** (O504ページ)
 製品定格 : AC30V / 3A

ニッケルメッキ

3 日日出荷

急 ストック A

巻末-9
翌日出荷
¥500/セット 5セットまで

1セット 同色5本入り



Order 注文例

型番	全長 (m)
MTJ56S-RE	3

型番	プラグ電線色	タイプ	¥通常単価 全長 (m)			
			0.5	1	2	3
MTJ56S-RE	赤	4mmバナナプラグ片端付	1,095	1,125	1,308	1,449
MTJ56S-BK	黒					
MTJ56S-WH	白					
MTJ56S-GR	緑					
MTJ56S-BE	青					
MTJ56S-YE	黄					
MTJ56W-RE	赤	4mmバナナプラグ両端付	1,872	1,900	2,085	2,226
MTJ56W-BK	黒					
MTJ56W-WH	白					
MTJ56W-GR	緑					
MTJ56W-BE	青					
MTJ56W-YE	黄					

WEBでご確認
お願いします。

2mmピンプラグケーブル



ココが特長

2mmピンプラグに電線を取り付けています

●O507ページの2mmピンソケット(TJ-1-**)との接続が可能です。
 使用電線 : UL1007 AWG20
 使用プラグ : TJ-2-P-* (O507ページ)
 製品定格 : AC30V / 3A

ニッケルメッキ

3 日日出荷

急 ストック A

巻末-9
翌日出荷
¥500/セット 5セットまで

1セット 同色5本入り



Order 注文例

型番	全長 (m)
MTJ1S-RE	3

型番	プラグ電線色	タイプ	¥通常単価 全長 (m)			
			0.5	1	2	3
MTJ1S-RE	赤	2mmピンプラグ片端付	993	1,019	1,218	1,373
MTJ1S-BK	黒					
MTJ1S-WH	白					
MTJ1S-GR	緑					
MTJ1S-BE	青					
MTJ1S-YE	黄					
MTJ1W-RE	赤	2mmピンプラグ両端付	1,630	1,663	1,861	2,014
MTJ1W-BK	黒					
MTJ1W-WH	白					
MTJ1W-GR	緑					
MTJ1W-BE	青					
MTJ1W-YE	黄					

WEBでご確認
お願いします。

ワニロクリップケーブル (1A)



ココが特長

ワニロクリップに電線を取り付けています

●ワニロクリップは1A対応となります。
 使用電線 : UL1007 AWG24
 使用クリップ : MJ-*** (ミヤマ電器) ※カタログ未掲載商品です。
 製品定格 : AC125V / 1A

ニッケルメッキ

3 日日出荷

急 ストック A

巻末-9
翌日出荷
¥500/セット 5セットまで

1セット 同色5本入り



Order 注文例

型番	全長 (m)
MCR1S-RE	3

型番	クリップ電線色	タイプ	¥通常単価 全長 (m)			
			0.5	1	2	3
MCR1S-RE	赤	ワニロクリップ片端付	829	997	1,140	1,287
MCR1S-BK	黒					
MCR1S-WH	白					
MCR1S-GR	緑					
MCR1S-BE	青					
MCR1S-YE	黄					
MCR1W-RE	赤	ワニロクリップ両端付	1,439	1,460	1,662	1,806
MCR1W-BK	黒					
MCR1W-WH	白					
MCR1W-GR	緑					
MCR1W-BE	青					
MCR1W-YE	黄					

WEBでご確認
お願いします。

納期を縮める事はできないか...そんな時は、
 VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合巻末-11

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
 ●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。