

ノギス

マイクロメータ

ダイヤルゲージ

ハイト・デプスゲージ・内径測定器

ピンゲージ・リングゲージ

栓ゲージ、ねじゲージ

テーパ・フィラ・シクネスゲージ等

定盤・スコヤ・ケガキ用品

定規・コンパックス・巻尺

角度計・水平器

校正サービス

マグネット関連用品

光学機器・顕微鏡

はかり

粗さ測定器

電気測定器・テスタ

温度計・湿度計

ガス測定器・環境測定器

水質・水分測定器

振動計・回転計・流量計

圧力計

硬度計・テンションゲージ

粘度計・膜厚計・探知器

ストップウォッチ・タイマー


カウンタ・その他測量工具

ミスミ

PIN GAUGES

ゲージ鋼ピンゲージ

●プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ



①先端に糸面取りがついています。  
②φ1.00以上(D≧1.0)はゲージ中央部に寸法をマーキングしています。

- 材質：ゲージ鋼(SUJ相当)(0.50~0.99mmはSKH相当)
- 硬度：58HRC~
- 径精度：PING-PG(プラス公差)： $D+0.002$   
0
- PING-MG(マイナス公差)： $D-0.002$   
0
- 真円度・円筒度：0.001mm以内
- ブラケース入り(乳白色)


1本単位

型番	No.	ゲージ径 D 0.01mm単位	全長 L	¥通常単価	セット範囲No. (※下表)
PING-PG (プラス公差)	1	0.50~0.99	40	1,630	15
	1.5	1.00~1.49		1,630	
	2	1.50~1.99		1,630	
	2.5	2.00~2.49		1,630	
	3	2.50~2.99		1,630	
	3.5	3.00~3.49		1,630	
PING-MG (マイナス公差)	4	3.50~3.99	50	1,630	
	4.5	4.00~4.49		1,630	
	5	4.50~4.99		1,630	
	5.5	5.00~5.49		1,630	
	6	5.50~5.99		1,630	

型番	No.	ゲージ径 D 0.01mm単位	全長 L	¥通常単価	セット範囲No. (※下表)
PING-PG (プラス公差)	6.5	6.00~6.49	50	2,000	16
	7	6.50~6.99		2,000	
	7.5	7.00~7.49		2,000	
	8	7.50~7.99		2,000	
	8.5	8.00~8.49		2,000	
	9	8.50~8.99		2,000	
PING-MG (マイナス公差)	9.5	9.00~9.49	50	2,000	
	10	9.50~10.00		2,000	

校正サービス P.587

●ピンゲージセット(複数径セットタイプ)



■複数径をご購入のお客様にお買い得です

径の違う複数本をセットとしてご注文いただきますと、お値打ちな価格にてお買い求めいただけるようになりました。  
対象商品：PING-G・GX(P.1208) PING-PG・MG(P.1209)

- たとえば・・・
- PING-Gのφ1.00、φ2.00、φ3.00、φ4.00、φ5.00をご購入のとき
  - 1本ずつご注文の場合  
1本あたり1,300円×5本=6,650円
  - セットにしてご注文の場合  
セット範囲No.3で5本セットにできるので、  
1本あたり1,197円×5本=5,985円  
セットにしてご注文いただくと、665円もお買い得です。

1セット単位 2~10本入

型番	セット範囲No.	セット本数 1本単位	ゲージ径 D 0.01mm単位/0.001mm単位	1本単価	¥通常単価				
					2~3本セット (値引率5%)	4~5本セット (値引率10%)	6~7本セット (値引率15%)	8~9本セット (値引率20%)	10本セット (値引率25%)
PING-G-SET	2~10	1	0.11 ~ 0.19	3,400	3,230	3,060	2,890	2,720	2,550
		2	0.20 ~ 0.29	2,200	2,090	1,980	1,870	1,760	1,650
		3	0.30 ~ 10.00	1,330	1,264	1,197	1,131	1,064	998
		4	10.01 ~ 13.00	2,200	2,090	1,980	1,870	1,760	1,650
		5	13.01 ~ 15.00	2,600	2,470	2,340	2,210	2,080	1,950
		6	15.01 ~ 17.00	3,000	2,850	2,700	2,550	2,400	2,250
		7	17.01 ~ 20.00	4,000	3,800	3,600	3,400	3,200	3,000
PING-GX-SET	2~7	8	0.501 ~ 0.999	2,570	2,442	2,313	2,185	お見積り	お見積り
		9	1.001 ~ 5.999	1,920	1,824	1,728	1,632	お見積り	お見積り
		10	6.001 ~ 9.999	2,570	2,442	2,313	2,185	お見積り	お見積り
		11	10.001 ~ 12.999	3,920	3,724	3,528	3,332	お見積り	お見積り
		12	13.001 ~ 14.999	4,360	4,142	3,924	3,706	お見積り	お見積り
		13	15.001 ~ 16.999	4,650	4,418	4,185	3,953	お見積り	お見積り
		14	17.001 ~ 19.999	5,030	4,779	4,527	4,276	お見積り	お見積り
PING-PG-SET PING-MG-SET	2~10	15	0.50 ~ 5.99	1,630	1,549	1,467	1,386	1,304	1,223
16		6.00 ~ 10.00	2,000	1,900	1,800	1,700	1,600	1,500	

① 値引率は1本単価に対する、各セット本数に応じた値引き金額の率を表したものです。  
② セット範囲を渡ってのご注文は承ることができません。あらかじめご了承ください。



PING-G-SET 3 - 5 - 1.00-2.00-3.00-4.00-5.00

型番 セット範囲No. セット本数 ゲージ径(セット数分ハイフォンでつなげる)

PING-GX-SET 10 - 3 - 6.002-6.003-6.004

型番 セット範囲No. セット本数 ゲージ径(セット数分ハイフォンでつなげる)

- PING-G-SET
- PING-PG-SET
- PING-MG-SET
- PING-GX-SET (No.8, 9, 10)
- PING-GX-SET (No.11, 12, 13, 14)



3 日日出荷 5 日日出荷 8 日日出荷

① 価格表の単価は1本当たりの価格です。セット数×単価が合計金額となります。左記例の場合は合計金額の@1,197×5本=5,985円となります。

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合番号未着

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。