

標識・標示

安全
揭示板

安全標識

非常用
標識

反射シート・
テープ

消防標識

路面標示

標示幕・旗

標示
スタンド

サイン
プレート


装飾シート

キタムラ
Flasher Panel



Flasher Panel

LED矢印板誘導灯“フラッシャーパネル”



- 特長**
- 高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。
 - 電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))
 - 防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。
- 仕様**
- 点滅・流動切替式
 - ON-OFFスイッチ付
 - 夜間自動点滅機能付
- 材質**
- 本体:スチール
 - 矢印部:ABS樹脂
- 製造国**
- 中国



株式会社キタムラ産業 [358015]

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	表示内容	色	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★452-8760	SKT-005FS	¥27,143	¥40,000	矢印	ホホワイト/レッド	1	8	49(164)

☎商品のお問い合わせ:072-966-2344 http://www.kitamuraindustry.co.jp/


ヨシオ
Sign Board



Sign Board

LED矢印誘導パネル

同商品群
在庫数 7 アイテム



- 特長**
- LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。
 - パネル本体は3つ折可能で収納・持ち運びが簡単です。
- 仕様**
- 電源:単3アルカリ乾電池×2個(別売)
 - 連続点滅時間:150時間
 - マグネット内蔵式
- 製造国**
- 日本
 - 中国

対応電池 ¥225 (税抜価格)
発注コード 423-4103 単3
品番 TLR6G-P4S 4本入



パネル吊り下げタイプ セット内容 ●パネル本体(YU-H75)、スリーブ(S-12)、吊り下げパーツ(TSB-2)

パネル本体

発注単位1セット

株式会社ヨシオ [979431]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	表示内容	色	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)	発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	表示内容	色	縦×横 (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-4611	YU-90	¥11,257	オープン	矢印	赤/黄	8	445	1(9)	818-4612	YU-H75	¥8,500	¥8,500	矢印	赤/黄	240×450	10	280	21(41)

専用スリーブ 特長 ●案内板用スリーブです。

専用吊り下げパーツ(1組2本入) 特長 ●スリーブ用の吊り下げパーツ(2本入)です。

発注単位1枚

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)	発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	組入数 (本)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-4613	S-12	¥1,800	¥1,800	180×390	10	190	0(-)	818-4615	TSB-2	¥700	¥700	2	10	20	0(-)
818-4614	S-25	¥1,500	¥1,500	300×380	10	150	0(-)	☎商品のお問い合わせ:03-3888-4584 http://www.yoshio.net/							

ヨシオ
Sign Board



Sign Board

警告LED&反射パネル

同商品群
在庫数 7 アイテム



- 特長**
- LEDライトは流動式赤色で中央から両外側に向け点滅します。
 - マグネット内蔵式です。
- 仕様**
- 電源:単3アルカリ乾電池×2個(別売)
 - 連続点滅時間:150時間
- セット内容**
- スリーブ12
 - 吊り下げパーツ
- 製造国**
- 日本
 - 中国

注意
●用途に合わせてスリーブに用紙を入れてご使用ください。

対応電池 ¥225 (税抜価格)
発注コード 423-4103 単3
品番 TLR6G-P4S 4本入



株式会社ヨシオ [979431]

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	表示内容	色	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-4610	KLP-1	¥13,000	オープン	矢印	赤/黄	8	455	2(67)

☎商品のお問い合わせ:03-3888-4584 http://www.yoshio.net/

ミズケイ
LED Arrow Plate(Mini)



LED Arrow Plate(Mini)

LEDマグネット付シート矢印板(ミニ)

同商品群
在庫数 1 アイテム



8202004

- 特長**
- 軽量で折りたたみ可能なので収納・設置が簡単です。
 - マグネット・ハトメ付なのでどんな場所にも取り付けられます。
- 仕様**
- 赤LED15個使用
 - 電源:単3乾電池×4本(別売)
 - 連続使用時間:100時間
 - 点滅パターン:遅い流動→早い流動→全て点滅→消灯
- 材質**
- ターポリン
- 製造国**
- 中国

対応電池 ¥225 (税抜価格)
発注コード 423-4103 単3
品番 TLR6G-P4S 4本入

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	色	幅×高さ (mm)	LED色	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
115-7681	8202004	¥3,580	オープン	矢印	赤地/白反射	200×330	赤	20	250	73(75)

☎商品のお問い合わせ:0120-58-6078 http://mizukei.com/

