


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

吉野 Hybrid Heat-resistant Cut-resistant Protectors
“ハイブリッド耐熱・耐切創保護具”

同商品群 22 アイテム
 在庫数

耐切創
 LV.4



特長 ●500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しており、溶融や収縮を起こしません。●耐熱性・強度・難燃性に優れたメタ系アラミド製裏地付です。●洗濯や摩耗による難燃性能の劣化もほとんどありません。●ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
 ●伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
 ●アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
用途 ●鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など火の粉が飛散する場所や切創の危険がある場所での作業。
仕様 ●耐切創レベル4
材質 ●表地:トワロン®(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
 ●裏地:コーネックス®(メタ系アラミド繊維)
製造国 ●日本



前掛け

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	着丈(cm)	幅(cm)	厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
361-6762	YS-PM	¥13,400	¥13,400	オレンジ	94	57	1.15	10	330	164(68)
829-0838	YS-PMB	¥13,400	¥13,400	ネイビーブルー	94	57	1.15	10	330	94(68)

腕カバー

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	色	全長(cm)	腕周り(上部)(cm)	腕周り(下部)(cm)	厚さ(mm)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
361-6771	YS-PU	¥9,400	¥9,400	オレンジ	35	32	26	1.15	10	150	223(105)
829-0839	YS-PUB	¥9,400	¥9,400	ネイビーブルー	35	32	26	1.15	10	150	173(107)

足カバー

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	色	丈(cm)	足まわり(cm)	ベルト(cm)	厚さ(mm)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
361-6754	YS-PA	¥10,600	¥10,600	オレンジ	22	34	26	1.15	10	200	169(101)
829-0840	YS-PAB	¥10,600	¥10,600	ネイビーブルー	22	34	26	1.15	10	200	51(176)

☎商品のお問い合わせ:06-6532-5051 http://www.yoshino-limited.co.jp/

使い捨て保護服

化学防護服

耐熱保護服

難燃保護服

耐切創保護服

絶縁保護服

虫よけウェア

食品場向けウェア

フード

エプロン

腕カバー

足カバー

シューズカバー

サポーター

アシストスーツ

吉野 Hybrid Heat-resistant Cut-resistant Working Wear
“ハイブリッド耐熱・耐切創作業服”

同商品群 22 アイテム
 在庫数

耐切創
 LV.2



特長 ●500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しており、溶融や収縮を起こしません。
 ●通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れ乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
 ●洗濯や摩耗による難燃性能の劣化もほとんどありません。
 ●アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
用途 ●鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など火の粉が飛散する場所や切創の危険がある場所での作業。
仕様 ●耐切創レベル2 ●厚さ:約0.5mm
耐熱温度範囲:-60~250℃
材質 ●トワロン®(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
製造国 ●日本

上着



発注コード	品番	税抜価格(1着)	メーカー希望小売価格(1着)	色	サイズ	肩幅(cm)	胸囲(cm)	着丈(cm)	梱包数(着)	質量(g)	実績(前年比%)
384-5613	YS-PW1M	¥23,000	¥23,000	オレンジ	M	50	120	77	5	480	34(95)
384-5591	YS-PW1L	¥23,000	¥23,000	オレンジ	L	52	126	79	5	510	87(132)
384-5605	YS-PW1LL	¥23,000	¥23,000	オレンジ	LL	54	132	81	5	530	77(78)
384-5621	YS-PW1XL	¥25,200	¥25,200	オレンジ	XL	56	138	81	5	540	54(143)
829-0841	YS-PW1BM	¥23,000	¥23,000	ネイビーブルー	M	50	120	77	5	480	18(258)
829-0842	YS-PW1BL	¥23,000	¥23,000	ネイビーブルー	L	52	126	79	5	510	35(153)
829-0843	YS-PW1BLL	¥23,000	¥23,000	ネイビーブルー	LL	54	132	81	5	530	49(137)
829-0844	YS-PW1BXL	¥25,200	¥25,200	ネイビーブルー	XL	56	138	81	5	540	55(125)

ズボン



発注コード	品番	税抜価格(1着)	メーカー希望小売価格(1着)	色	サイズ	ウエスト(cm)	ヒップ(cm)	股下(cm)	梱包数(着)	質量(g)	実績(前年比%)
384-5656	YS-PW2M	¥18,200	¥18,200	オレンジ	M	85	103	74	5	470	37(55)
384-5630	YS-PW2L	¥18,200	¥18,200	オレンジ	L	90	108	74	5	480	73(79)
384-5648	YS-PW2LL	¥18,200	¥18,200	オレンジ	LL	95	113	76	5	500	36(45)
384-5664	YS-PW2XL	¥20,000	¥20,000	オレンジ	XL	100	118	76	5	510	30(82)
829-0845	YS-PW2BM	¥18,200	¥18,200	ネイビーブルー	M	85	103	74	5	470	28(63)
829-0846	YS-PW2BL	¥18,200	¥18,200	ネイビーブルー	L	90	108	74	5	480	68(184)
829-0847	YS-PW2BLL	¥18,200	¥18,200	ネイビーブルー	LL	95	113	76	5	500	34(142)
829-0848	YS-PW2BXL	¥20,000	¥20,000	ネイビーブルー	XL	100	118	76	5	510	44(184)

☎商品のお問い合わせ:06-6532-5051 http://www.yoshino-limited.co.jp/