

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

梱包結束用品

梱包機

荷造機・封緘機

PPバンド

結束バンド

ゴムバンド

小型結束機

ひも

ポリ袋

シーラー

梱包シート

ストレッチフィルム

ストレッチフィルム包装機

緩衝材

ダンボール

開梱用カッター

タグガン


ラベラー

荷札

## ユタカメイク Magic Strap

### マジックストラップ

同商品群  
在庫数 292 アイテム




G-41 (レッド)

G-42 (ブルー)

G-43 (ブラック)

**特長** ●簡単結束、使い方自由自在です。  
**用途** ●長尺物の巻止めや簡易結束など。  
**仕様** ●両面タイプ ●引張せん断強度: 4.9N/cm<sup>2</sup>  
**材質** ●ナイロン  
**製造国** ●中国



**幅20mm** 特長 ●結束物の直径17cmまで結束可能です。

**幅25mm** 特長 ●結束物の直径30cmまで結束可能です。

発注単位1袋

株式会社ユタカメイク [972725]

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	袋入数 (巻)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
828-0512	G-41	¥679	オープン	レッド	20×0.6	2	2	200	9	989(98)
828-0513	G-42	¥679	オープン	ブルー	20×0.6	2	2	200	9	226(114)
828-0514	G-43	¥679	オープン	ブラック	20×0.6	2	2	200	9	451(108)

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	袋入数 (巻)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
828-0515	G-44	¥571	オープン	レッド	25×1.1	2	1	200	11	739(113)
828-0516	G-45	¥571	オープン	ブルー	25×1.1	2	1	200	11	226(95)
828-0517	G-46	¥571	オープン	ブラック	25×1.1	2	1	200	11	585(118)

☎商品のお問い合わせ: 072-441-2220 <http://www.yutakamake.co.jp/>

## ユタカメイク Magic Band, Strap

### 超薄型マジックバンド®ストラップ

同商品群  
在庫数 292 アイテム



G-323

**特長** ●両面タイプで簡単結束。ストラップタイプです。  
**用途** ●コードやケーブルの束ね、結束に。  
**仕様** ●両面タイプ  
**材質** ●フック側: ポリエチレン  
●ループ側: ナイロン  
**製造国** ●日本



## ユタカメイク Magic Band

### マジックバンド®

同商品群  
在庫数 292 アイテム



G-245

**特長** ●フックとループが背中合わせになっているため、簡単に結束ができます。  
●お好みの長さでカットして、結束が可能です。  
**用途** ●ホースやマットなどの長尺物の結束に。  
**仕様** ●両面タイプ ●引張せん断強度: 4.9N/cm<sup>2</sup>  
**材質** ●ナイロン  
**製造国** ●日本



発注単位1袋

株式会社ユタカメイク [972725]

発注単位1個

株式会社ユタカメイク [972725]

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	色	幅×長さ×厚さ (mm)	袋入数 (本)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
828-0510	G-323	¥276	オープン	ブラック	15×150×1	5	300	3	3206(119)
828-0511	G-324	¥357	オープン	ブラック	20×200×1	5	300	4	2129(154)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
828-0498	G-245	¥1,691	オープン	レッド	20×3	4	100	27	756(86)

☎商品のお問い合わせ: 072-441-2220 <http://www.yutakamake.co.jp/>

☎商品のお問い合わせ: 072-441-2220 <http://www.yutakamake.co.jp/>

## クラレファスニング kuraray Magic Band

### “マジックバンド®”

同商品群  
在庫数 6 アイテム



CP-09

**特長** ●釣竿・スキー板の束ね、ホース・マット・植物の整理、自転車のロープに最適です。  
●両面マジックテープ®で、好きな形にカットして使用可能です。  
**用途** ●さまざまな商品の結束に。  
**仕様** ●両面タイプ ●引張せん断強度: 4.9N/cm<sup>2</sup>  
**材質** ●ポリエステル  
**製造国** ●日本



## ユタカメイク Free Band


### フリーバンド(伸縮)

同商品群  
在庫数 292 アイテム



G-241

**特長** ●ゴム付きの伸縮タイプなので、簡単に結束ができます。  
●結束物の直径が約30cmまでは可能です。  
**用途** ●長尺物の巻止めや簡易結束など。  
**仕様** ●最大使用荷重: 10kg  
**材質** ●本体: ナイロン ●専用カン: ポリアセタール(POM)  
**製造国** ●中国



発注単位1巻

クラレトレーディング株式会社 [372449]

発注単位1個

株式会社ユタカメイク [972725]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
001-3242	CP-09	¥1,286	¥1,500	ブラック	20×3	4	10	37.4	2004(92)

☎商品のお問い合わせ: 06-7635-1538 <https://www.magic-tape.com/>

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
829-1198	G-241	¥679	オープン	ブラック	25×1	2	200	12	1210(93)

☎商品のお問い合わせ: 072-441-2220 <http://www.yutakamake.co.jp/>

## クラレファスニング kuraray Free Band (Stretch-type)

### “フリーバンド”

同商品群  
在庫数 6 アイテム



CP-01

**特長** ●スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能伸縮タイプのバンドです。  
**用途** ●さまざまな商品の結束に。  
**仕様** ●両面タイプ ●引張せん断強度: 9.8N/cm<sup>2</sup>  
**材質** ●ナイロン  
**製造国** ●中国



## クラレファスニング kuraray Versatile Free Band

### “自由自在バンド”

同商品群  
在庫数 6 アイテム



CP-08

**特長** ●専用カン付で、自由自在にバンドが作れるバンドキットです。  
**用途** ●さまざまな商品の結束に。  
**仕様** ●引張せん断強度: 7.8N/cm<sup>2</sup>  
**材質** ●ポリエステル  
**付属品** ●専用カン5個  
**製造国** ●日本



発注単位1本

クラレトレーディング株式会社 [372449]

発注単位1巻

クラレトレーディング株式会社 [372449]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
001-3277	CP-01	¥300	¥400	ブラック	25×0.4	3.5	10	16	3970(70)

☎商品のお問い合わせ: 06-7635-1538 <https://www.magic-tape.com/>

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
001-3226	CP-08	¥1,286	¥1,500	ブラック	25×3	2.5	10	51	1967(98)

☎商品のお問い合わせ: 06-7635-1538 <https://www.magic-tape.com/>