


## 超硬2枚刃エンドミル 35°

## E122X



材質	コート AlTiN X-nano	MG Carbide					加工形態				
仕様					ギャッシュ付						
対応被削材表 (◎最適/○適)											
炭素鋼	工具鋼	プリハードン鋼			ステンレス鋼	鋳鉄	銅合金	アルミ合金	グラファイト	チタン合金	耐熱合金
合金鋼	プリハードン鋼	焼き入れ鋼				ダグタイプ 鋳鉄					
~40HRC		~48HRC	~56HRC	~70HRC							
◎	◎	◎			○	○	○	○		○	○

## ● 製品特長

●材質：MG（超微粒子超硬 micro grain 0.8μ） ●ネジレ角：35° ●外径公差：0～-0.02mm

2枚刃汎用タイプエンドミルです。  
 外径サイズ0.1飛びシリーズ。  
 幅広い加工に対応します。  
 ナノ粒子の多層被膜コート。  
 潤滑性と耐摩耗性に優れています。  
 一般的な切削加工で威力を発揮します。

合計 199 アイテム

型 式	コードNo	刃 径 D(mm)	有効刃長 ℓ (mm)	全 長 L(mm)	シャンク径 d(mm)	定 価 (¥)
E122X-0.2	7-12210002	0.2	0.5	50	4	¥6,060
E122X-0.3	7-12210003	0.3	0.8	50	4	¥4,760
E122X-0.4	7-12210004	0.4	1	50	4	¥4,760
E122X-0.5	7-12210005	0.5	1.2	50	4	¥4,110
E122X-0.6	7-12210006	0.6	1.5	50	4	¥4,110
E122X-0.7	7-12210007	0.7	1.8	50	4	¥4,110
E122X-0.8	7-12210008	0.8	2	50	4	¥4,110
E122X-0.9	7-12210009	0.9	2.5	50	4	¥4,110
E122X-1	7-12210010	1	3	50	4	¥1,880
E122X-1.1	7-12210011	1.1	3	50	4	¥2,990
E122X-1.2	7-12210012	1.2	4	50	4	¥2,990
E122X-1.3	7-12210013	1.3	4	50	4	¥2,990
E122X-1.4	7-12210014	1.4	4	50	4	¥2,990
E122X-1.5	7-12210015	1.5	5	50	4	¥1,880
E122X-1.6	7-12210016	1.6	5	50	4	¥2,990
E122X-1.7	7-12210017	1.7	5	50	4	¥2,990
E122X-1.8	7-12210018	1.8	5	50	4	¥2,990