


SR-Nシリーズ 単相／単巻 (200V 級)

容量	20VA～5kVA	
周波数	50/60Hz	
耐熱クラス	20～150VA A種/100～500VA E種	
	1k～2kVA B種/3k～5kVA F種	
一次電圧	220V-200V-0V(20～5kVA)	
二次電圧	110V-100V-0V(20～5kVA)	
静電シールド	無	
接地端子	有 (5kVA)	
取付穴	20～5kVA	小判穴加工
	5kVA	切欠加工
適用規格	JIS C 5310・6436	








〔 結線図 〕



〔 BL 型／ラグ端子式 〕

〔 SL 型／ラグ端子式 〕

〔 TB 型／端子台式 〕



※複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに 2/3 以下で、より小型、軽量です。

SR-N 単相／単巻 (200V 級)

* (小) - 小判穴 (切) - 切欠

製品名	容量	絶縁種別	W	H	D	A	B	L	重量 (Kg)	取付穴	接続
SR-20LN	20VA	A	59	51	45	70	-	80	0.5	4.2X6.2	BL
SR-35LN	35VA	A	69	59	50	81	-	92	0.7	4.5X6.5	BL
SR-50LN	50VA	A	69	59	55	81	-	92	0.8	4.5X6.5	BL
SR-100LN	100VA	A	79	68	65	93	-	104	1.2	4.5X6.5	BL
SR-150LN	150VA	A	86	75	85	62	68	-	1.9	4.5X10(小)	SL
SR-100N	100VA	E	76	90	85	55	60	-	1.2	4.5X10(小)	TB:M3.5
SR-150N	150VA	E	86	98	90	62	60	-	1.7	4.5X10(小)	TB:M3.5
SR-200N	200VA	E	86	98	95	62	68	-	2.0	4.5X10(小)	TB:M3.5
SR-300N	300VA	E	86	98	100	62	73	-	2.2	4.5X10(小)	TB:M3.5
SR-500N	500VA	E	105	115	105	75	70	-	3.7	5.5X10(小)	TB:M3.5
SR-1KN	1kVA	B	115	125	110	85	93	-	5.2	7X11(小)	TB:M3.5
SR-2KN	2kVA	B	153	157	125	111	95	-	9.6	7X15(小)	TB:M4
SR-3KN	3kVA	F	153	157	145	111	115	-	12.5	7X15(小)	TB:M4
SR-5KN	5kVA	F	180	190	175	90 140	132 132	-	20.0	7X20(切) 7X11(小)	TB:M5