

MULTIUSE POWER STRIP, DESCRIPTION

送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持ち、本体・ケース材質に難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。

写真はKU1130です。

L型フック

2方向の設置可能
⑧を参照

グリップ (電線張力止め)

多種電線が接続可能
②を参照

電源電線

コード長の選択可能
ハイグレードVCTケーブル採用
⑦を参照

電源プラグ

5種類のプラグ形状
⑥を参照

写真はコードセット
KC1130です。

ケース (下側)

ナイロン樹脂製
①を参照

マグネット取付部

専用マグネット着脱可能
⑨を参照

コンセント
ユニット

5種類のさし込み
口・ナイロン樹脂製
③、⑤を参照

回路・基板収納部

ノイズフィルター・サーキット
プロテクター収納スペース
⑪、⑫を参照

ブラックピース


防塵対策・端末用フタ
①を参照

ケース (上側)


ナイロン樹脂製
④を参照

マルチユースOAタップ¹²の特長

1. 送り配線ができるマルチな仕様



ブラックピース (防じん用フタ) を取り外すことで、通常のOAタップとしての使い方の他に、送り配線が可能な分岐用タップとして自由な使用 (フリーアクセス・レイアウト) ができます。

2. VCT3.5mm² など多種電線が接続可能

独自のグリップ構造により、キャブタイヤケーブル1.25～3.5mm²やVVF1.6～2.0mm等、各種電線に対応しています。グリップはねじ止め式で、安心で確実な引き止めが可能です。

大側	仕上外径 φ11.0～φ13.0
小側	仕上外径 φ7.4～φ11.5

3. トップクラスの難燃仕様 UL94 V-0 ナイロン樹脂製



ケースや内蔵コンセントに使用している材質には、耐熱性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れ、UL認定の難燃仕様 (UL94 V-0) を持つナイロン樹脂を採用しています。

有害物質を含まずリサイクルも可能な、安全で環境に優しい樹脂です。