

■ デップ吊バンドシリーズ

電気絶縁用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。

- 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
- 軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。⚠注意
- 125A以上は蝶番式。(受注製作)
- バンド本体はSUS430製。(125A以上は鉄製)

A10148 デップSG吊タン無し

SGP管用。

品番コード A10148 デップSG吊タン無し

単位(mm)

サイズコード	サイズ	呼び径	適合管外径 (SG)	t	C	締付ボルト径×長さ	D	吊ボルト径	F	入数(個)
0018	SG-15	1/2	21.7	0.6	25	M 6×25	26	W ³ / ₈	6	250
0022	SG-20	3/4	27.2	0.6	25	M 6×25	26	W ³ / ₈	6	250
0037	SG-25	1	34.0	0.6	25	M 6×25	26	W ³ / ₈	6	200
0041	SG-32	1 1/4	42.7	0.8	25	M 8×25	26	W ³ / ₈	6	150
0056	SG-40	1 1/2	48.6	0.8	25	M 8×25	26	W ³ / ₈	6	120
0075	SG-50	2	60.5	0.8	25	M 8×25	26	W ³ / ₈	6	100
0080	SG-65	2 1/2	76.3	1.0	32	M 8×25	26	W ³ / ₈	6	100
0094	SG-80	3	89.1	1.0	32	M 8×25	26	W ³ / ₈	6	80
0107	SG-100	4	114.3	1.0	32	M 8×25	26	W ³ / ₈	6	60
0111	SG-125	5	139.8	3.2	32	M10×30	36	W ¹ / ₂	8	30
0126	SG-150	6	165.2	3.2	32	M10×30	36	W ¹ / ₂	8	20



被膜色/アイボリー●

A10150 デップCU吊タン無し

銅管用。

品番コード A10150 デップCU吊タン無し

単位(mm)

サイズコード	サイズ	呼び径	適合管外径 (Cu)	t	C	締付ボルト径×長さ	D	吊ボルト径	F	入数(個)
0016	CU-8	1/4	9.52	0.6	25	M 6×25	26	W ³ / ₈	6	400
0035	CU-10	3/8	12.70	0.6	25	M 6×25	26	W ³ / ₈	6	400
0040	CU-15	1/2	15.88	0.6	25	M 6×25	26	W ³ / ₈	6	350
0054	CU-19	5/8	19.05	0.6	25	M 6×25	26	W ³ / ₈	6	250
0069	CU-20	3/4	22.22	0.6	25	M 6×25	26	W ³ / ₈	6	250
0073	No.5	空調用	25.40	0.6	25	M 6×25	26	W ³ / ₈	6	250
0088	CU-25	1	28.58	0.6	25	M 6×25	26	W ³ / ₈	6	250
0092	CU-32	1 1/4	34.92	0.6	25	M 6×25	26	W ³ / ₈	6	170
0105	CU-40	1 1/2	41.28	0.6	25	M 6×25	26	W ³ / ₈	6	150
0110	CU-50	2	53.98	0.6	25	M 6×25	26	W ³ / ₈	6	120
0124	CU-65	2 1/2	66.68	0.8	25	M 8×25	26	W ³ / ₈	6	150
0139	CU-80	3	79.38	0.8	25	M 8×25	26	W ³ / ₈	6	130
0143	CU-100	4	104.78	0.8	25	M 8×25	26	W ³ / ₈	6	80
0158	CU-125	5	130.18	3.2	32	M10×30	36	W ¹ / ₂	8	
0162	CU-150	6	155.58	3.2	32	M10×30	36	W ¹ / ₂	8	



被膜色/ブラック●

A10153 デップSU吊タン無し

ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。

品番コード A10153 デップSU吊タン無し

単位(mm)

サイズコード	サイズ	呼び径	適合管外径 (Su)	t	C	締付ボルト径×長さ	D	吊ボルト径	F	入数(個)
0018	SU-13	1/2	15.88	0.6	25	M 6×25	26	W ³ / ₈	6	350
0022	SU-20	3/4	22.22	0.6	25	M 6×25	26	W ³ / ₈	6	250
0037	SU-25	1	28.58	0.6	25	M 6×25	26	W ³ / ₈	6	250
0041	SU-30	(1)	34.0	0.6	25	M 6×25	26	W ³ / ₈	6	170
0056	SU-40	1 1/4	42.7	0.8	25	M 8×25	26	W ³ / ₈	6	150
0075	SU-50	1 1/2	48.6	0.8	25	M 8×25	26	W ³ / ₈	6	120
0080	SU-60	2	60.5	0.8	25	M 8×25	26	W ³ / ₈	6	100
0094	SU-75	2 1/2	76.3	1.0	32	M 8×25	26	W ³ / ₈	6	100
0107	SU-80	3	89.1	1.0	32	M 8×25	26	W ³ / ₈	6	80
0111	SU-100	4	114.3	1.0	32	M 8×25	26	W ³ / ₈	6	60
0126	SU-125	5	139.8	3.2	32	M10×30	36	W ¹ / ₂	8	30
0145	SU-150	6	165.2	3.2	32	M10×30	36	W ¹ / ₂	8	20



被膜色/ブルー●