

耐水・耐油・耐薬品靴



水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を採用。
金属加工、食品加工、セメント、パルプ、化学工場などに適しています。

JIS T8101 革製S種合格品

AG-S112P

23.5~28cm EEE

(29・30cm／製法:C式は別注品)

甲革：牛革クロム(特殊樹脂加工)

先芯：鋼製

靴底：合成ゴム **A**

製法：V式 ^{注2}

標準価格：¥10,000(税抜)



AG-S212

23.5~28cm EEE

(29・30cm／製法:C式は別注品)

甲革：牛革クロム(特殊樹脂加工)

先芯：鋼製

靴底：合成ゴム **A**

製法：V式 ^{注2}

標準価格：¥11,000(税抜)



AG-S311

23.5~28cm EEE

(29・30cm／製法:C式は別注品)

甲革：牛革クロム(特殊樹脂加工)

先芯：鋼製

靴底：合成ゴム **A**

製法：V式 ^{注2}

標準価格：¥16,000(税抜)



AG-S511

23.5~28cm EEE

(29・30cm／製法:C式は別注品)

甲革：牛革クロム(特殊樹脂加工)

先芯：鋼製

靴底：合成ゴム **A**

製法：V式 ^{注2}

標準価格：¥15,500(税抜)



■ 耐薬品性能試験：各薬品1mlを革表面に落とし、40℃で1時間放置した後の表面の状態 (○ 異常なし × 異常あり)

甲革名	薬品名	25% 苛性ソーダ	18% 塩酸	25% 硝酸	20% 硫酸	軽油	ギア油 46番
AG-S 使用革		○	○	○	○	○	○
一般安全靴 使用革		×	×	×	×	×	×

※ 甲革チップを使用しての試験結果です。(製品本体ではありません)

⚠ AG-Sシリーズ取り扱い上の注意

※ 理化学特性以外の環境でご使用の場合は、テストで確認の上で使用ください。

※ 酸、アルカリ等の薬品が付着した場合、水洗いすると耐久性が伸びます。

※ 熱湯、ストーブ等の熱源に近づけないでください。

^{注2} V式製法(直接加硫圧着式)

甲革周辺を中底につり込んだのち、耐油性未加硫ゴムを挿入し、加熱加工成形しながら、甲革部とゴム底を圧着する製法。

靴底 **A**

