


給水栓用チーズ（A形）、金属おねじ付バルブ用ソケット

給水栓用チーズ（A形）

IWT（インサート付）




サイズ	TS			HITS			備考	D	t	H	D1	ねじ サイズ	ねじ谷の 径 d1	ねじ山数 (25.4mmにつき)	L1	L2	d2	D2	W	H1
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包														
13	5 222180 - ※	520	100	-	-	-	◎	24-0.6	3-0.3	38+5/-1	30	RP 1/2	20.955	14	17	14±1	26	34	4	29+5/-2
13	-	-	-	5 225140 -	770	75		24-0.6	3-0.3	38+5/-1	30	RP 1/2	20.955	14	17	14±1	26	34	4	29+5/-2
20	5 222182 - ※	970	40	-	-	-	◎	33-0.3	3.5-0.8	51+5/-1	37	RP 3/4	26.441	14	19	16±1	32	42	4	36+5/-2
20	-	-	-	5 225141 -	1,500	30		33-0.3	3.5-0.8	51+5/-1	37	RP 3/4	26.441	14	19	16±1	32	42	4	36+5/-2
20×13	5 222195 -	820	40	5 225156 -	1,280	40	◎	33-0.3	3.5-0.3	47+5/-1	30	RP 1/2	20.955	14	17	14±1	26	34	4	34+5/-2

※ 積水化学工業 (株) 製

- ねじ部のインサート材質は、JIS H 3250の快削黄銅とする。
- ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

給水栓用チーズ（A形）

WT（インサートなし）



種類	サイズ	コード	価格	梱包	D	t	H	D1	ねじ サイズ	ねじ谷の 径 d1	ねじ山数 (25.4mmにつき)	L1	D2	W	H1
TS	13	5 220330 - ※1	94	400 (100×4)	24-0.6	3-0.3	38+5/-1	30	RP 1/2	20.955	14	17	34	4	29+5/-2
TS	16×13	5 220335 - ※1	118	260 (65×4)	29-0.8	3.5-0.3	43+5/-1	30	RP 1/2	20.955	14	17	34	4	32+5/-2
TS	20	5 220332 - ※2	190	160 (40×4)	33-0.8	3.5-0.3	51+5/-1	37	RP 3/4	26.441	14	19	42	4	36+5/-2
TS	20×13	5 220336 - ※2	190	200 (50×4)	33-0.8	3.5-0.3	47+5/-1	30	RP 1/2	20.955	14	17	34	4	34+5/-2


※1 前澤化成工業 (株) 製 ※2 旭有機材 (株) 製

- ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

- ① 過度の締め付けは行わないでください。ねじ部が樹脂なので、拡がる方向に力が加わり、漏水事故、破損の原因となります。
- ② 金属ねじ部材との接続によりねじ込みの強度が要求される場合は、インサート付給水栓用継手を使用してください。

金属おねじ付バルブ用ソケット（Ⅰ型）

IVS（Ⅰ）【コア対応】



サイズ	TS			HITS			備考	D	d	ねじ部 基準径の外径 D1	ねじ山数 (25.4mmにつき)	ねじ部 基準径の位置 a	有効ねじ部の 長さ L1 (最小)	L2 (最小)	W (最小)	L	B (最小)
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包											
13	5 222260 -	770	120 (20×6)	5 225260 -	1,170	120 (20×6)	◎	24	13	20.955	14	8.16±1.81	13.16	4	6	60+5/-2	27
16	5 222261 -	800	80 (20×4)	5 225261 -	1,310	80 (20×4)	◎	29	13	20.955	14	8.16±1.81	13.16	4	6	65+5/-2	32
20	5 222262 -	1,130	48 (12×4)	5 225262 -	1,680	48 (12×4)	◎	33	18	26.441	14	9.53±1.81	14.53	5	8	75+5/-2	35
20×13	-	-	-	5 225264 -	1,520	80 (20×4)		34	13	20.955	14	8.16±1.81	13.16	4	12	75+5/-2	34
25	5 222263 -	1,700	32 (8×4)	5 225263 -	2,500	32 (8×4)	◎	40	24	33.249	11	10.39±2.31	16.79	5	8	85+5/-2	47
30	5 222254 -	2,500	26	5 225254 -	3,390	26	◎	46	33	41.91	11	12.70±2.31	19.1	5	10	95+5/-2	55
40	5 222255 -	3,040	26	5 225255 -	4,070	26	◎	57	38	47.803	11	12.70±2.31	19.1	5	10	110+5/-2	65
50	5 222256 -	4,360	16	5 225256 -	5,300	16	◎	70	50	59.614	11	15.88±2.31	23.38	5	12	125+5/-2	75

- 金属おねじ部の材質は、JIS H 3250の快削黄銅とする。
- ねじ部は、JIS B 0203のテーパねじに準ずる。

埋設用途など、応力腐食割れが懸念される環境下では、金属おねじ付バルブ用ソケット（Ⅱ型）（IVS(2)）をご使用ください。