


金属おねじ付バルブ用ソケット、バルブ用ソケット（A形）

金属おねじ付バルブ用ソケット（Ⅱ型）

IVS（2）【コア対応】




サイズ	TS			HITS			備考	D	d	ねじ部 基準径の外径 D1	ねじ山数 (25.4mmにつき)	ねじ部 基準径の位置 a	有効ねじ部の 長さ L1 (最小)	L2 (最小)	W (最小)	L	B (最小)
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包											
13	5 222270 -	770	120(20×6)	5 225270 -	1,170	120(20×6)	◎	24	13	20.955	14	8.16±1.81	13.16	4	6	60+5/-2	27
16	5 222271 -	800	80(20×4)	5 225271 -	1,310	80(20×4)	◎	29	13	20.955	14	8.16±1.81	13.16	4	6	65+5/-2	32
20	5 222272 -	1,130	48(12×4)	5 225272 -	1,680	48(12×4)	◎	33	19	26.441	14	9.53±1.81	14.53	5	8	75+5/-2	35
20×13	-	-	-	5 225294 -	1,520	80(20×4)		33	13	20.955	14	8.16±1.81	13.16	4	6	75+5/-2	34
25	5 222273 -	1,700	32(8×4)	5 225273 -	2,500	32(8×4)	◎	40	25	33.249	11	10.39±2.31	16.79	5	8	85+5/-2	47
30	5 222274 -	2,500	26	5 225274 -	3,390	26	◎	46	33	41.91	11	12.70±2.31	19.1	5	10	95+5/-2	55
40	5 222275 -	3,040	26	5 225275 -	4,070	26	◎	57	39	47.803	11	12.70±2.31	19.1	5	10	110+5/-2	65
50	5 222276 -	4,360	16	5 225276 -	5,300	16	◎	70	50	59.614	11	15.88±2.31	23.38	5	12	125+5/-2	75
65	5 222287 -	10,560	10	5 225327 -	12,100	10		87	66.3	75.184	11	17.46±3.46	26.66	5.5	14	133+5/-2	90
75	5 222288 -	13,640	6	5 225328 -	15,730	6		102	79.5	87.884	11	20.64±3.46	29.84	5	16	145+5/-2	115
100	5 222289 -	20,240	4	5 225329 -	23,320	4		130	103.1	113.03	11	25.40±3.46	35.8	5	18	186+5/-2	140

●金属おねじ部の材質は、JIS H 5121の青銅とする。

●ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。

バルブ用ソケット（A形）

VS



サイズ	TS			HITS			備考	D	d	ねじ部 呼び	ねじ部 基準径の外径 D1 (25.4mmにつき)	ねじ山数	ねじ部 基準径の位置 a	aの 許容差	有効ねじ部の 長さ L1 (最小)	L2 (最小)	W	L	B
	コード	価格	梱包	コード	価格	梱包													
13	5 220250 -	58	1,000(250×4)	5 224200 -	75	1,000(250×4)	◎	24-0.6	13	R 1/2	20.955	14	8.16	±1.81	13.16	4	6	50+5/-2	24
16	5 220251 -	63	720(180×4)	5 224201 -	84	720(180×4)	◎	29-0.7	13	R 1/2	20.955	14	8.16	±1.81	13.16	4	6	54+5/-2	29
20	5 220252 -	68	440(110×4)	5 224202 -	86	440(110×4)	◎	33-0.8	18	R 3/4	26.441	14	9.53	±1.81	14.53	5	8	64+5/-2	33
25	5 220253 -	91	240(60×4)	5 224203 -	138	240(60×4)	◎	40-1.0	23	R1	33.249	11	10.39	±2.31	16.79	5	8	71+5/-2	40
30	5 220255 -	145	160(40×4)	5 224205 -	179	160(40×4)	◎	46-1.0	31	R1 1/4	41.91	11	12.7	±2.31	19.1	5	10	80+5/-2	46
40	5 220257 -	174	100(50×2)	5 224207 -	258	100(50×2)	◎	57-1.2	37	R1 1/2	47.803	11	12.7	±2.31	19.1	5	10	92+5/-2	57
50	5 220258 -	283	60(30×2)	5 224208 -	395	60(30×2)	◎	70-1.5	48	R2	59.614	11	15.88	±2.31	23.38	5	12	106+5/-2	70
65	5 220259 -	424	60	5 224209 -	585	60		87-1.5	63.5	R2 1/2	75.184	11	17.46	±6.90	30	5	15	118+5/-2	86
75	5 220260 -	605	36	5 224210 -	844	36		102-1.5	76	R3	87.884	11	20.64	±6.90	34	5	16	127+5/-2	101
100	5 220261 -	1,138	18	5 224211 -	1,583	18		130-1.8	98	R4	113.03	11	25.4	±6.90	40	7	18	157+5/-2	129

●ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準ずる。

①過度の締め付けは行わないでください。

②金属ねじ部材との接続によりねじ込みの強度が要求される場合は、金属おねじ付バルブ用ソケット（Ⅱ型）を使用してください。