

石川  日本

Lead-containing Flux Cored Solder Wire 60GXB

有鉛やに入りはんだ“スーパーロジン60GXB”

特長 ●ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだで電気配線に最適です。
●発煙も少なく、ほとんど無臭です。

用途 ●電気配線へのはんだ付けに。

仕様 ●融点:183~190℃
●フラックス:MIL-RA級、JIS B級

材質 ●合金組成:すず含有率60%、鉛40%

製造国 ●日本



RH6010 (すず・鉛)

発注単位1巻 石川金属株[162205]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	線径(mm)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
116-6611	RH6010	¥8,661	オープン	1	10	1	266(67)
116-6620	RH6012	¥8,511	オープン	1.2	10	1	159(93)
116-6638	RH6016	¥8,360	オープン	1.6	10	1	315(93)
116-6646	RH6020	¥8,590	オープン	2	10	1	426(77)

☎商品のお問い合わせ:072-268-1155 <http://www.ishikawa-metal.com/>

石川  日本

Lead-containing Flux Cored Solder Wire 60GXM3

有鉛やに入りはんだ“スーパーロジン60GXM3”


特長 ●電気・電子基板など広い用途に対応可能なフラックスを充填したはんだです。

用途 ●電気・電子基板、オーディオへのはんだ付けに。

仕様 ●融点:183~190℃
●フラックス:MIL-RMA級、JIS A級

材質 ●合金組成:すず含有率60%、鉛40%

製造国 ●日本



60GXM3 (すず・鉛)

発注単位1巻 石川金属株[162205]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	線径(mm)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
116-6913	60GXM3-06	¥6,291	オープン	0.6	10	0.5	78(117)
116-6921	60GXM3-08	¥11,441	オープン	0.8	10	1.0	95(85)
116-6930	60GXM3-10	¥11,081	オープン	1.0	10	1.0	45(75)
116-6948	60GXM3-12	¥11,019	オープン	1.2	10	1.0	125(51)
116-6956	60GXM3-16	¥10,870	オープン	1.6	10	1.0	17(33)

☎商品のお問い合わせ:072-268-1155 <http://www.ishikawa-metal.com/>

石川  日本

Lead-containing Flux Cored Solder Wire 60E3

有鉛やに入りはんだ“ステクロン”

特長 ●ぬれ性が高く、ステンレス、ニッケル、真鍮へのはんだ付けに最適です。
●無洗浄タイプのやに入りはんだです。

用途 ●ステンレス、ニッケル、真鍮製端子類へのはんだ付けに。

仕様 ●融点:183~190℃
●フラックス:MIL-RA級

材質 ●合金組成:すず含有率60%、鉛40%

製造国 ●日本



S60-08 (すず・鉛)

発注単位1巻 石川金属株[162205]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	線径(mm)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
116-6735	S60-08	¥11,441	オープン	0.8	10	1	14(100)
116-6743	S60-10	¥11,081	オープン	1	10	1	48(107)
116-6751	S60-12	¥11,019	オープン	1.2	10	1	13(130)
116-6760	S60-16	¥11,100	オープン	1.6	10	1	75(106)

☎商品のお問い合わせ:072-268-1155 <http://www.ishikawa-metal.com/>

ホーザン  日本

Lead Free Solder

ハンダ(鉛フリー)

特長 ●スズ・鉛はんだに近い光沢に仕上がる鉛フリーはんだです。

用途 ●精密電子機器のはんだ付け。

仕様 ●固相/液相温度(℃):227/227

材質 ●合金組成(すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7%)

製造国 ●日本



HS-371

発注単位1個 (価格改定日 20.01) ホーザン株[833907]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	線径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
810-7235	HS-371	¥2,381	¥2,540	0.3	5	100	41(179)
810-7236	HS-372	¥1,875	¥2,000	0.6	5	100	90(74)
810-7237	HS-374	¥1,556	¥1,660	1.0	5	100	214(141)

☎商品のお問い合わせ:06-6567-3132 <http://www.hozan.co.jp/>

白光  日本

Thread Solder Hexsol

鉛フリーやに入り糸はんだ“ヘクスゾール”

特長 ●環境に配慮した鉛フリーはんだです。
●鉛が含まれないことで融点が高いです。

仕様 ●融点:227℃

材質 ●合金組成(すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7%)

製造国 ●日本



FS600-01

発注単位1巻 白光株[972102]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	線径(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
849-8376	FS600-01	¥2,848	¥3,400	0.6	6	150	207(135)
849-8377	FS600-02	¥2,345	¥2,800	0.8	6	150	399(98)
849-8378	FS600-03	¥2,261	¥2,700	1.0	6	150	528(112)

☎商品のお問い合わせ:06-6561-1574 <http://www.hakko.com/>

日本アルミット  日本

Resin Flux Cored Solder

鉛入りやに入りはんだ“KR-19SH RMA”

特長 ●RMAタイプです。
●飛散防止タイプです。
●フラックス残渣が透明できれいです。
●ロボットはんだ付け作業などに最適。

用途 ●融点:183~190℃
●フラックス:MIL-RMA級

材質 ●合金組成(すず:60%、鉛:40%)

製造国 ●日本



KR19SHRMA-SN60-P-3

発注単位1巻 日本アルミット株[741704]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	線径(mm)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
215-1146	KR19SHRMA-SN60-P-3-0.5MM	¥9,590	オープン	0.50	0.5	23(64)	
215-1154	KR19SHRMA-SN60-P-3-0.65MM	¥14,117	オープン	0.65	0.8	12(93)	
215-1162	KR19SHRMA-SN60-P-3-0.8MM	¥16,191	オープン	0.80	1.0	9(34)	
215-1171	KR19SHRMA-SN60-P-3-1.0MM	¥15,630	オープン	1.00	1.0	23(57)	
215-1189	KR19SHRMA-SN60-P-3-1.2MM	¥15,273	オープン	1.20	1.0	7(59)	
215-1197	KR19SHRMA-SN60-P-3-1.6MM	¥14,967	オープン	1.60	1.0	5(72)	

☎商品のお問い合わせ:03-3379-2277 <http://www.almit.co.jp/>

日本アルミット  日本

Thread Solders KR-19 Solder

糸はんだ“KR-19”

特長 ●ステンレス端子、パイメタルおよびニッケルメッキなどメッキ処理をした部品のはんだ付けに最適です。

用途 ●電気・電子機器の配線、接続などの端子付。

仕様 ●融点:183~190℃
●フラックス:MIL-RA級、JIS A級

材質 ●合金組成(すず:60%、鉛:40%)

製造国 ●日本



KR19-60A-2.5

発注単位1巻 日本アルミット株[741704]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	線径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
116-7031	KR19-60A-2.5-0.5MM	¥9,436	オープン	0.50	0.5	56(112)
116-7049	KR19-60A-2.5-0.65MM	¥13,871	オープン	0.65	0.8	15(108)
116-7057	KR19-60A-2.5-0.8MM	¥15,886	オープン	0.80	1.0	41(114)
116-7065	KR19-60A-2.5-1.0MM	¥15,324	オープン	1.00	1.0	98(64)
116-7073	KR19-60A-2.5-1.2MM	¥14,967	オープン	1.20	1.0	25(114)
116-7081	KR19-60A-2.5-1.6MM	¥14,661	オープン	1.60	1.0	33(39)

☎商品のお問い合わせ:03-3379-2277 <http://www.almit.co.jp/>

日本アルミット  日本

Thread Solders KR-19RMA

糸はんだ“KR-19RMA”

特長 ●高密度化されたプリント基板の後付けや補修、エレクトロニクスの各分野で、使用されています。

用途 ●精密電気・電子機器の後付け修正。

仕様 ●融点:183~190℃
●フラックス:MIL-RMA級、JIS AA級

材質 ●合金組成(すず:60%、鉛:40%)

製造国 ●日本



KR19RMA-SN60-P-2

発注単位1巻 日本アルミット株[741704]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	線径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
116-7219	KR19RMA-SN60-P-2-0.5MM	¥9,436	オープン	0.50	0.5	95(112)
116-7227	KR19RMA-SN60-P-2-0.65MM	¥13,871	オープン	0.65	0.8	35(110)
116-7235	KR19RMA-SN60-P-2-0.8MM	¥15,886	オープン	0.80	1.0	68(112)
116-7243	KR19RMA-SN60-P-2-1.0MM	¥15,324	オープン	1.00	1.0	63(93)
116-7251	KR19RMA-SN60-P-2-1.2MM	¥14,967	オープン	1.20	1.0	5(50)
116-7260	KR19RMA-SN60-P-2-1.6MM	¥14,661	オープン	1.60	1.0	43(108)

☎商品のお問い合わせ:03-3379-2277 <http://www.almit.co.jp/>