



6角ナット ドライバー



ミリメートル (mm)					インチ (")				
品番	s mm	a mm	l mm	Δg	品番	s インチ	a インチ	l インチ	Δg ポンド
ND-3.5MM	3.5	130	215	70	ND-1/8	1/8	3-7/16	6-7/8	.15
ND-4MM	4	130	215	70	ND-5/32	5/32	3-7/16	6-7/8	.15
ND-4.5MM	4.5	130	215	70	ND-3/16	3/16	3-7/16	6-7/8	.15
ND-5MM	5	130	215	70	ND-7/32	7/32	3-7/16	6-7/8	.15
ND-5.5MM	5.5	130	215	70	ND-1/4	1/4	3-7/16	6-7/8	.20
ND-6MM	6	130	215	70	ND-9/32	9/32	3-7/16	6-7/8	.25
ND-6.5MM	6.5	130	215	70	ND-5/16	5/16	3-7/16	6-7/8	.25
ND-7MM	7	130	215	70	ND-11/32	11/32	3-7/16	7-7/16	.40
ND-7.5MM	7.5	130	215	70	ND-3/8	3/8	3-7/16	7-7/16	.40
ND-8MM	8	130	215	70	ND-7/16	7/16	3-7/16	7-7/16	.40
ND-9MM	9	130	215	70	ND-1/2	1/2	3-7/16	7-7/16	.40
ND-10MM	10	130	230	135	ND-9/16	9/16	3-7/16	7-7/16	.40
ND-11MM	11	130	230	135	ND-5/8	5/8	3-7/16	7-7/16	.50
ND-12MM	12	130	230	135	ND-11/16	11/16	4-5/16	9	.55
ND-13MM	13	130	230	135	ND-3/4	3/4	4-5/16	9	.55
ND-14MM	14	130	230	135	ND-13/16	13/16	4-5/16	9	.55
ND-15MM	15	130	230	225	ND-7/8	7/8	4-5/16	9	.55
ND-16MM	16	130	255	225					
ND-17MM	17	130	255	225					
ND-18MM	18	130	255	225					

ストレートカット ドライバー




品番	a mm	b mm	l mm	Δg	a インチ	b インチ	l インチ	Δg ポンド
S-53	5	80	170	45	3/16	3-1/8	6-5/8	.14
S-55	5	150	240	75	3/16	6	9-1/2	.16
S-52	6	100	195	65	1/4	4	7-5/8	.14
S-56	10	305	430	340	3/8	12	17	.75

スクリッドドライバー (オフセット)




品番	a mm	l mm	Δg	a インチ	l インチ	Δg ポンド
S-1004b	6	130	35	1/4	5	.08
S-1004	10	140	90	3/8	5-1/4	.18
S-1005	13	190	190	1/2	7-1/4	.42

プラス ドライバー



品番	タイプ	b mm	l mm	Δg	b インチ	l インチ	Δg ポンド
S-1098	0	60	150	35	2-3/8	6	.08
S-1099a	1	75	155	55	3	6-1/2	.12
S-1099	2	100	190	75	4	7-1/2	.16
S-1100	3	150	260	135	6	10-1/8	.30
S-1101	4	200	330	225	8	13	.50

マイナス ドライバー



品番	a mm	b mm	l mm	Δg	a インチ	b インチ	l インチ	Δg ポンド
S-34	3	60	140	25	1/8	2-3/8	5-1/2	.05
S-54	3	150	240	65	1/8	6	9-1/2	.14
S-35	4	70	165	35	5/32	2-3/4	6-1/2	.08
S-36	4	120	215	55	5/32	4-3/4	8-1/2	.12
S-37	5	80	170	35	3/16	3-1/8	6-5/8	.08
S-38	6	100	195	45	1/4	4	7-5/8	.10
S-39	6	150	245	65	1/4	5-7/8	9-5/8	.14
S-48	8	75	165	45	5/16	3	6-1/2	.10
S-49	8	150	260	135	5/16	6	10-1/8	.30
S-50	10	200	330	225	3/8	8	13	.50
S-51	10	300	430	290	3/8	12	17	.64