

アームスエージャー アームステンレススリーブ用



●スリーブはアームステンレススリーブをお使い下さい。

**電食・腐食に強いステンレススリーブを
圧着して台付ワイヤーを製作する工具です。**

SS-HSC2

- 圧着：φ1.5 φ2 mm
- ワイヤー最大切断径：φ2 mmまで



SS-HSC3 / SS-HSC3BB

- 圧着：φ1.5 φ2 φ3 mm
- ワイヤー最大切断径：φ3 mmまで



SS-HS5 / SS-HS5BB

- 圧着：φ4 φ5 mm
- ワイヤーの切断はできません。
(RC-450などをご使用ください。※P.12参照)



SS-HS6 / SS-HS6BB

- 圧着：φ6 mm
- ワイヤーの切断はできません。
(RC-450などをご使用ください。※P.12参照)



1丁3役 ※意匠登録済



切断



圧着



圧着確認

◆SS-HS5 / SS-HS6 / SS-HS5BB ◆SS-HSC3 / SS-HSC3BB はステンレススリーブのSS-HS6BBは切断できません。サイズによって確認箇所が異なります

品番	呼び寸法 mm	全長 mm	使用するステンレスワイヤーロープ 直径 mm	質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
SS-HSC2	350	440	φ1.5 φ2	1.1	6	31,500	112145
SS-HSC3	600	640	φ1.5 φ2 φ3	2.8	4	48,300	112152
SS-HSC3BB	600	540	φ1.5 φ2 φ3	5.5	1	84,000	112176
SS-HS5	900	900	φ4 φ5	5.2	3	94,500	112169
SS-HS5BB	900	820	φ4 φ5	10.1	1	136,500	112183
SS-HS6	900	900	φ6	5.2	3	99,000	112206
SS-HS6BB	900	820	φ6	10.1	1	136,500	112190

アームステンレススリーブ



●アームステンレススリーブの圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使い下さい。

※実用新案登録済



電食・腐食に強いステンレススリーブ
アームスエージャー(ステンレススリーブ用)で
圧着することで引張強度が保証されます。



SS-1.5は線が1本



SS-5.0は線が5本

品番	アーム ステンレス スリーブ 図	1袋 の 入数 個	使用する ワイヤー ロープ の直径 mm	ワイヤーロープ2本 使用時の安全荷重 	ワイヤー破断時の荷重 (アームスエージャーと アームステンレススリーブで ワイヤー1本使用時)	使用機種	カタログ 価格 (円)	JAN コード
SS-1.5		10	1.5	0.47kN / 48kgf 以下	2.08kN / 212kgf	SS-HSC2	1,300	113418
SS-2.0		10	2	0.80kN / 82kgf 以下	3.23kN / 330kgf	SS-HSC2	1,330	113425
SS-3.0		10	3	1.86kN / 190kgf 以下	7.16kN / 731kgf	SS-HSC3 SS-HSC3BB	2,630	113432
SS-4.0		10	4	2.39kN / 244kgf 以下	12.3kN / 1,255kgf	SS-HS5 SS-HS5BB	5,530	113449
SS-5.0		10	5	3.78kN / 386kgf 以下	18.6kN / 1,898kgf	SS-HS5 SS-HS5BB	7,290	113456
SS-6.0		10	6	4.70kN / 480kgf 以下	26.5kN / 2,704kgf	SS-HS6 / 6BB SHS-6HB SHS6-100V/Li100	10,290	113463

■JANコードは4981116を省いた下6ケタです。