

HF

日鋼 油圧・エアチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29の『チャック型式適合表』
から検索してください。


鉄 生爪

材質:S50C

MADE IN JAPAN



参考図2 (爪形状)



北川用

豊和用

松本用

日立用

日鋼用

ソール用

ビクター用

SMW用

特注生爪
指示書

チャック型式
適合表

日鋼用 生爪寸法表

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
HF	5	H34	9,200	60	26	34	11	3.5	31	17	M8	21	3.5	3	1.5	2
		H60	13,500			60										
	6	H34	10,400	77	27.5	34	11	3.5	38	25	M8	27.5	3.5	7	1.5	2
		H60	14,700			60										
		H80	17,200			80										
	8	H42	11,700	95	34	42	14	3.5	45	30	M10	30.5	3.5	10	1.5	2
		H60	15,900			60										
		H80	20,700			80										
		H100	25,600			100										
	10	H48	17,200	110	44	48	20	4.5	57	30	M12	38	4.5	15	1.5	2
		H60	23,300			60										
		H80	32,900			80										
		H100	40,200			100										
	12	H48	18,300	120	44	48	20	4.5	60	35	M12	39	4.5	15	1.5	2
		H60	24,400			60										
		H80	34,200			80										
		H100	42,600			100										
	14/16	H72	48,700	150	49	72	21	5	76	45	M16	48	5	20	1.5	2
	18	H85	70,500	180	57	85	26	5	100	50	M20	60	5	20	1.5	2

AL HF

日鋼 油圧・エアチャック用

適合生爪が不明の場合は、
P.29の『チャック型式適合表』
から検索してください。

アルミ生爪

MADE IN JAPAN



アルミ生爪の特徴 (鉄生爪との比較)

軟らかいので製品にキズを付けにくい。
軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
軟らかく切削性がよいのでワーク作りの
作業性がよい。

ARM 生爪品番			1set 3個入 価格(円)	A	B	H	D	E	F	G	M	I	J	K	セレーション ピッチ	参考図 (爪形状)
AL HF	5	H34	18,300	60	26	34	11	3.5	31	17	M8	21	3.5	3	1.5	2
	6	H34	20,800			34										
		H60	29,400	77	27.5	60	11	3.5	38	25	M8	27.5	3.5	7	1.5	2
	8	H42	23,400			42										
		H60	31,800	95	34	60	14	3.5	45	30	M10	30.5	3.5	10	1.5	2
	10	H48	34,300			48	20	4.5	57	30	M12	38	4.5	15	1.5	2
		H60	46,500			60										

△ 注意 生爪の出荷単位:1セット 3個入 (チャックの爪数に応じた数量調整はしていません)