


難削材用 マイクロドリル ロング刃

Micro Drill for Hard-to-Cut Materials, Long Flute

FCSコーティング

ADRL-SUS



■ 軟鋼難削材 SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に長寿命を実現。
Long tool life is achieved for mild steel materials hard-to-cut such as SUS420/430, Kovar, Inconel etc.

■ 高剛性設計で難削材加工時のドリル折損を防止。
High stiffness tool design prevents the breakage in drilling hard-to-cut materials.

刃径公差：+0~-0.01
 ϕD Tolerance



$\phi D \geq 0.3$



単位 Unit : mm

型番 CODE NUMBER	径 ϕD	刃長 ℓ	全長 L	シャンク d	定価 ¥
ADRL-SUS-0010	0.1	1.5	38	3	7,510
ADRL-SUS-0011	0.11	1.7	38	3	7,510
ADRL-SUS-0012	0.12	1.8	38	3	7,510
ADRL-SUS-0013	0.13	2	38	3	7,510
ADRL-SUS-0014	0.14	2	38	3	7,510
ADRL-SUS-0015	0.15	2.3	38	3	7,070
ADRL-SUS-0016	0.16	2.3	38	3	7,070
ADRL-SUS-0017	0.17	2.3	38	3	7,070
ADRL-SUS-0018	0.18	2.7	38	3	7,070
ADRL-SUS-0019	0.19	2.7	38	3	7,070
ADRL-SUS-0020	0.2	3	38	3	6,600
ADRL-SUS-0021	0.21	3	38	3	6,740
ADRL-SUS-0022	0.22	3	38	3	6,740
ADRL-SUS-0023	0.23	3.5	38	3	6,740
ADRL-SUS-0024	0.24	3.5	38	3	6,740
ADRL-SUS-0025	0.25	3.8	38	3	6,740
ADRL-SUS-0026	0.26	3.8	38	3	6,740
ADRL-SUS-0027	0.27	3.8	38	3	6,740
ADRL-SUS-0028	0.28	4.2	38	3	6,740
ADRL-SUS-0029	0.29	4.2	38	3	6,740
ADRL-SUS-0030	0.3	4.5	38	3	6,380
ADRL-SUS-0031	0.31	4.5	38	3	6,570
ADRL-SUS-0032	0.32	4.5	38	3	6,570
ADRL-SUS-0033	0.33	5	38	3	6,570
ADRL-SUS-0034	0.34	5	38	3	6,570
ADRL-SUS-0035	0.35	5.3	38	3	6,570

型番 CODE NUMBER	径 ϕD	刃長 ℓ	全長 L	シャンク d	定価 ¥
ADRL-SUS-0036	0.36	5.3	38	3	6,570
ADRL-SUS-0037	0.37	5.3	38	3	6,570
ADRL-SUS-0038	0.38	5.7	38	3	6,570
ADRL-SUS-0039	0.39	5.7	38	3	6,570
ADRL-SUS-0040	0.4	6	38	3	6,190
ADRL-SUS-0041	0.41	6	38	3	6,570
ADRL-SUS-0042	0.42	6	38	3	6,570
ADRL-SUS-0043	0.43	6	38	3	6,570
ADRL-SUS-0044	0.44	6	38	3	6,570
ADRL-SUS-0045	0.45	7	38	3	6,570
ADRL-SUS-0046	0.46	7	38	3	6,570
ADRL-SUS-0047	0.47	7	38	3	6,570
ADRL-SUS-0048	0.48	7	38	3	6,570
ADRL-SUS-0049	0.49	7	38	3	6,570
ADRL-SUS-0050	0.5	7.5	38	3	6,190
ADRL-SUS-0051	0.51	7.5	38	3	6,570
ADRL-SUS-0052	0.52	7.5	38	3	6,570
ADRL-SUS-0053	0.53	7.5	38	3	6,570
ADRL-SUS-0054	0.54	7.5	38	3	6,570
ADRL-SUS-0055	0.55	8.5	38	3	6,570
ADRL-SUS-0056	0.56	8.5	38	3	6,570
ADRL-SUS-0057	0.57	8.5	38	3	6,570
ADRL-SUS-0058	0.58	8.5	38	3	6,570
ADRL-SUS-0059	0.59	8.5	38	3	6,570
ADRL-SUS-0060	0.6	9	38	3	6,190
ADRL-SUS-0061	0.61	9	38	3	6,570

Next Page ▶