


# DLCルーマドリル ロング刃

DLC Micro Drill Long Flute Length

## ADRL-DLC



■ 超硬質膜の内部応力を薄膜で軽減させ、密着性も優れ長寿命を実現。

DLC Shine Coating has high-adhesion on tool material, increasing tool life and reducing wear.

■ DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅軽減。

Ultra-thin layer coating with low friction coefficient can significantly prevent chip to stick on the tool tip.

刃径公差：+0~-0.005

φD Tolerance



単位 Unit : mm

型番 CODE NUMBER	径 φD	刃長 ℓ	全長 L	シャンク d	定価 ¥
ADRL-DLC-0010	0.1	2.5	38	3	9,050
ADRL-DLC-0011	0.11	2.5	38	3	8,500
ADRL-DLC-0012	0.12	3	38	3	8,500
ADRL-DLC-0013	0.13	3	38	3	8,500
ADRL-DLC-0014	0.14	3	38	3	8,500
ADRL-DLC-0015	0.15	4	38	3	8,550
ADRL-DLC-0016	0.16	4	38	3	8,550
ADRL-DLC-0017	0.17	4.5	38	3	8,550
ADRL-DLC-0018	0.18	4.5	38	3	7,950
ADRL-DLC-0019	0.19	4.5	38	3	7,950
ADRL-DLC-0020	0.2	6	38	3	7,950
ADRL-DLC-0021	0.21	6	38	3	7,950
ADRL-DLC-0022	0.22	6	38	3	7,950
ADRL-DLC-0023	0.23	6	38	3	7,950
ADRL-DLC-0024	0.24	6	38	3	7,950
ADRL-DLC-0025	0.25	7	38	3	7,950
ADRL-DLC-0026	0.26	7	38	3	7,950
ADRL-DLC-0027	0.27	7	38	3	7,950
ADRL-DLC-0028	0.28	7	38	3	7,950
ADRL-DLC-0029	0.29	7	38	3	7,950
ADRL-DLC-0030	0.3	9	45	3	7,450
ADRL-DLC-0031	0.31	9	45	3	7,450
ADRL-DLC-0032	0.32	9	45	3	7,450
ADRL-DLC-0033	0.33	9	45	3	7,450
ADRL-DLC-0034	0.34	9	45	3	7,450
ADRL-DLC-0035	0.35	10	45	3	7,450

型番 CODE NUMBER	径 φD	刃長 ℓ	全長 L	シャンク d	定価 ¥
ADRL-DLC-0036	0.36	10	45	3	7,450
ADRL-DLC-0037	0.37	10	45	3	7,450
ADRL-DLC-0038	0.38	10	45	3	7,450
ADRL-DLC-0039	0.39	10	45	3	7,450
ADRL-DLC-0040	0.4	12	45	3	7,450
ADRL-DLC-0041	0.41	12	45	3	7,450
ADRL-DLC-0042	0.42	12	45	3	7,450
ADRL-DLC-0043	0.43	12	45	3	7,450
ADRL-DLC-0044	0.44	12	45	3	7,450
ADRL-DLC-0045	0.45	12	45	3	7,450
ADRL-DLC-0046	0.46	12	45	3	7,450
ADRL-DLC-0047	0.47	12	45	3	7,450
ADRL-DLC-0048	0.48	12	45	3	7,450
ADRL-DLC-0049	0.49	12	45	3	7,450
ADRL-DLC-0050	0.5	12	45	3	7,450
ADRL-DLC-0051	0.51	12	45	3	7,620
ADRL-DLC-0052	0.52	12	45	3	7,620
ADRL-DLC-0053	0.53	12	45	3	7,620
ADRL-DLC-0054	0.54	12	45	3	7,620
ADRL-DLC-0055	0.55	12	45	3	7,620
ADRL-DLC-0056	0.56	12	45	3	7,620
ADRL-DLC-0057	0.57	12	45	3	7,620
ADRL-DLC-0058	0.58	12	45	3	7,620
ADRL-DLC-0059	0.59	12	45	3	7,620
ADRL-DLC-0060	0.6	15	45	3	7,620
ADRL-DLC-0061	0.61	15	45	3	7,620

Next Page ▶