

## プローブ仕様

対応ピッチ 0.8mm  
許容電流 2.5A

## 材質・表面処理

ブランジャー 下記参照  
パイプ PB / Ni 下地+Au 仕上  
スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上  
ソケット 下記参照

## プローブ & ソケットラインナップ

| スプリング圧 | 使用st  | フルst |
|--------|-------|------|
| 初期     | 1.3mm | 2mm  |
| 15g    | 45g   | 60g  |

**SF-1**

材質: BeCu  
仕上: Rh

**SF-2**

材質: BeCu  
仕上: Rh

**SF-3**

材質: BeCu  
仕上: Rh

**SF-5**

材質: BeCu  
仕上: Rh

**SF-5T**

材質: SK  
仕上: Rh

| スプリング圧 | 使用st  | フルst |
|--------|-------|------|
| 初期     | 0.7mm | 1mm  |
| 30g    | 50g   | 60g  |

**SF-10**

材質: BeCu  
仕上: Rh

**SF-20**

材質: BeCu  
仕上: Rh

**SF-30**

材質: BeCu  
仕上: Rh

**SF-50**

材質: BeCu  
仕上: Rh

**SF-50T**

材質: SK  
仕上: Rh

**SFR-ST**

**SFR-F**

材質: BS / Ni 下地+Au 仕上  
参考穴径: φ0.67

※線材圧着付タイプ  
SFR- 型名 HR100/HR300  
(リード線長 100mm/300mm)

| スプリング圧             | 初期  | 使用st | フルst |
|--------------------|-----|------|------|
| SF-200S<br>SF-500S | 20g | 40g  | 50g  |
| SF-200<br>SF-500   | 10g | 40g  | 56g  |

**SF-200S**

材質: SK  
仕上: Rh

**SF-200**

材質: SK  
仕上: Rh

**SF-500S**

材質: SK  
仕上: Rh

**SF-500**

材質: SK  
仕上: Rh

**SFR-100F**

材質: PB / Ni 下地+Au 仕上  
参考穴径: φ0.67

※線材圧着付タイプ  
SFR-100FHR100/HR300  
(リード線長 100mm/300mm)