

# 回転盤

中華テーブル、テレビ台、回転展示用に!

## アルミ 回転盤




商品コード	サイズ	箱単位	1ケース	税別上代価格(1台)
* 52960	中 (327mm)	1台	20台	5,875円
* 52958	大 (442mm)	〃	10台	15,750円
* 52956	特大 (600mm)	〃	6台	49,000円
* 52955	超特大 (752mm)	〃	5台	80,500円

\*印: 限定在庫品

最小販売単位 1台

- 材質・仕上: アルミ合金・生地
- 鉄製回転台に比べ軽量。  
工業用スチールボールベアリングを回転部分に使用。  
重量物を乗せても滑らかでムラのない回転。
- 天板の直径は中華テーブルに使用する場合、回転台の外径の2倍までを目安にしてください。
- 表上の耐荷重数値は通常に物を乗せた場合のもので、急激な衝撃は加えないでください。
- 耐荷重 中…50kg、大…70kg、特大…80kg、超特大…100kg



サイズ	A	B	C	D		ビス穴		
				厚×径	数(個)	径	厚	数(個)
中	327	264	17	4×φ12	下部6	4	5	6
大	442	380	24	4×φ12	上部6 下部8	6	14	6
特大	600	520	26	4×φ12	上部8 下部10	6	16	4
超特大	752	670	27	4×φ12	上部10 下部12	6	17	5

## 鉄 塗装回転盤



商品コード	サイズ	箱単位	1ケース	税別上代価格(1台)
* 52950	小 (240mm)	1台	20台	6,750円
* 52948	中 (300mm)	〃	10台	9,000円
* 52947	特中 (380mm)	〃	5台	15,000円
* 52946	大 (435mm)	〃	5台	18,625円
* 52945	特大 (580mm)	〃	3台	25,250円
* 52944	超特大 (850mm)	〃	2台	60,000円

\*印: 限定在庫品

最小販売単位 1台

- 材質・仕上: 鉄・アミノアルキド塗装・チャコールグレー
- 高度な技術で鉄板をしばって作られた本体。  
樹脂製特殊ローラーを回転部分に使用。静かな回転。軸の部分にはスチールボールベアリングを使用。偏重心でもスムーズな回転。
- 天板の直径は中華テーブルに使用する場合、回転台の外径の1.5倍までを目安にしてください。
- 表上の耐荷重数値は通常に物を乗せた場合のもので、急激な衝撃は加えないでください。
- 耐荷重 小…30kg、中…50kg、特中…70kg、大…70kg、特大…80kg、超特大…100kg



コード	A	B	C	D	E	
					数(個)	外径 高さ
52950	240	175	15.0	25.0	5	20 10
52948	300	240	15.0	25.0	6	20 10
52947	380	300	15.5	28.5	6	24 13
52946	435	335	15.5	28.5	6	24 13
52945	580	435	15.5	30.5	6	29 15
52944	850	580	25.0	40.0	12	29 15


## ポリエチレン 鉄 P.Cアジャスター



商品コード	サイズ	単位及び箱単位	税別上代価格(1個)
53000	25mm×W1/4	100個	75円
53005	22mm×W1/4	〃	60円
53010	17mm×W1/4	〃	56円
53015	25mm×W5/16	50個	75円

- 材質・仕上: 本体 ポリエチレン・乳白色  
捻子 鉄・三価ユニクロームメッキ
- 耐荷重 30kg/4個

最小販売単位 1個




サイズ	A	B	C	D
25×W1/4	25φ	9	16	W1/4
22×W1/4	22φ	7.5	16	W1/4
17×W1/4	17φ	7.5	16	W1/4
25×W5/16	25φ	10	26	W5/16

## 鉄 P.Cアジャスター用座金



商品コード	サイズ	仕上	単位及び箱単位	税別上代価格(1個)
53025	17mm×W1/4	クローム	500個	58円
53030	25mm×W5/16	〃	〃	63円

最小販売単位 1個



サイズ	A	B	C	D
17×W1/4	17φ	1.2	W1/4	2φ
25×W5/16	25φ	1.2	W5/16	3φ