

形番表示方法

●ペローズタイプ


吸着パッド



パッドゴムのみ



パッドゴム+
固定ねじ付セット



注1：φ10～100の場合、パッドゴム+固定ねじ付セットが選択できます。

① ホルダ形状

バッファ有無	タイプ	真空取出口	記号	
固定式	標準	上方向	A	
	小形		MA	
	標準	横方向	B	
	小形		MB	
			HE	
	低背	両横方向	HEW	
	標準	直付形	E	
	小形		ME	

バッファ有無	タイプ	真空取出口	記号	
バッファ式	標準	上方向	C	
	小形		MC	
	低発塵		LFC	
	軽量	横方向	HC	
	標準		D	
	小形		MD	
	低発塵		LFD	
			HD	
	軽量	両横方向	HDW	
	標準	直付形	F	

② パッド径

パッド形状	B										
パッド材質	N	S	YS2	YS4	U	F	SE	NE	HN	EP	
パッド径											記号
φ2	●	●									2
φ4	●	●					●				4
φ6	●	●					●	●	●	●	6
φ8	●	●			●	●	●	●	●	●	8
φ10	●	●	注1	注1	●	●	●	●	●	●	10
φ15	●	●	注1	●	●	●	●	●	●	●	15
φ20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20
φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25
φ30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30
φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40
φ50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50
φ60	●	●			●	●	●	●	●	●	60
φ80	●	●			●	●	●	●	●	●	80
φ100	●	●			●	●	●	●	●	●	100

注1：φ10のYS2、YS4、およびφ15のYS2は、③-FGの時のみ選択できます。

④ パッド形状

記号	内容	
B	ペローズタイプ	

⑤ パッド材質

記号	内容
N	ニトリルゴム
S	シリコンゴム
YS2	極軟質シリコンゴム(硬度20°)
YS4	極軟質シリコンゴム(硬度40°)
U	ウレタンゴム
F	フッ素ゴム
SE	導電性シリコンゴム
NE	導電性NBR(低抵抗タイプ)
HN	HNBR
EP	EPDM

③ ストロークオプション

内容	ホルダ形状					記号
	C	D	HC	LFC	LFD	
指定ストローク、またはバッファなし	●	●				無記号
ストローク2mm				●		-2
ストローク5mm				●	●	-5
ストローク10mm	●	●	●	●	●	-10
ストローク15mm	●	●	●	●	●	-15
ストローク20mm	●	●	●	●	●	-20
ストローク25mm			●			-25
ストローク30mm	●	●	●			-30
ストローク40mm	●	●	●			-40
ストローク50mm	●	●	●			-50

注1：①C、D、HC、LFC、LFD以外は、⑥は無記号となります。

注2：⑥無記号の指定ストロークは、外形寸法図でストローク寸法を確認してください。

注3：⑥6～15の場合、⑥-2が選択できます。

⑥ 表面処理

内容	対応パッド材質							対応パッド径	記号
	N	S	YS2	YS4	F	SE	NE	ペローズ(B)	
表面処理なし	全パッド材質、全パッド径								無記号
繊維起毛(ナイロン)		●			●			φ15～φ80	-NF
繊維起毛(シルク)		●			●			φ15～φ80	-SF
貼付防止特殊コーティング		●			●	●		φ6～φ50	-DL
吸着痕軽減表面改質	●						●	φ6～φ60	-ER
フッ素コーティング		●	●	●		●		φ6～φ100	-FG