


ハ ストローク

シリーズ	ストローク (mm)	チューブ内径 (mm)							
		φ20	φ25	φ32	φ40	φ50	φ63	φ80	φ100
USSD	標準ストローク	5	●	●	●	●	●	●	●
		10	●	●	●	●	●	●	●
		15	●	●	●	●	●	●	●
		20	●	●	●	●	●	●	●
		25	●	●	●	●	●	●	●
		30	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		50	●	●	●	●	●	●	●
	最小ストローク 注1	1							
	中間ストローク 注1、注2	1							
USSD-K	標準ストローク	5	●	●	●	●	●	●	●
		10	●	●	●	●	●	●	●
		15	●	●	●	●	●	●	●
		20	●	●	●	●	●	●	●
		25	●	●	●	●	●	●	●
		30	●	●	●	●	●	●	●
		40	●	●	●	●	●	●	●
		50	●	●	●	●	●	●	●
		60	●	●	●	●	●	●	●
		70	●	●	●	●	●	●	●
		80	●	●	●	●	●	●	●
		90	●	●	●	●	●	●	●
		100	●	●	●	●	●	●	●
	最小ストローク 注1	1							
	中間ストローク 注1、注2	1							

注1：全長寸法は、その上の標準ストロークの寸法と同一になります。
(スイッチ付の5mm未満は製作不可)
また、2色表示、オフディレータイプT1※、T8※スイッチ付の10mm未満は製作はできません。

スイッチ単品形番表示方法



取付金具形番表示寸法

チューブ内径(mm)	φ20	φ25	φ32	φ40	φ50	φ63	φ80	φ100
取付金具								
フート (LB)	USSD-LB-20	USSD-LB-25	USSD-LB-32	USSD-LB-40	USSD-LB-50	USSD-LB-63	USSD-LB-80	USSD-LB-100
二山クレビス (CB)	SSD-CB-20	SSD-CB-25	SSD-CB-32	SSD-CB-40	SSD-CB-50	SSD-CB-63	SSD-CB-80	SSD-CB-100

注1：フート形取付金具は、2個/セットになります。

二次電池対応仕様 (カタログNo.CC-1226)

● 二次電池製造工程で利用できる構造です。

USSD — — — P4※
USSD-K

※詳細はお問い合わせください。

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS-STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
ハンド
チャック
※カニカバ
ハンド・チャック
ジョックキラ
FJ
FK
スビード
ジョイントローラ
巻末