

4KB1~4 Series

単体バルブ；サブプレート配管

形番表示方法



① 機種形番

② 切換位置区分

③ 接続口径

④ 手動装置

⑤ 電線接続
※ サージキラー・ランプ付の回路図は1263ページをご覧ください。

⑥ その他のオプション

⑦ 電圧

① 機種形番

4KB1	4KB2	4KB3	4KB4
●	●	●	●

記号	内容				
②	1 2位置シングル	●	●	●	●
②	2 2位置ダブル	●	●	●	●
③	3 3位置オールポートブロック	●	●	●	●
④	4 3位置A・B・R接続	●	●	●	●
⑤	5 3位置P・A・B接続	●	●	●	●

ポート	P・A・Bポート	R1・R2ポート ①=Rc1/8 ②=Rc1/4 ③=Rc3/8 ④=Rc1/2			
06	Rc1/8	①	②		
08	Rc1/4		②	②	
10	Rc3/8			③	③
15	Rc1/2				④

ポート	P・A・Bポート	R1・R2ポート ⑤=NPT1/8 ⑥=NPT1/4 ⑦=NPT3/8 ⑧=NPT1/2			
06N	NPT1/8	⑤	⑥		
08N	NPT1/4		⑥	⑥	
10N	NPT3/8			⑦	⑦
15N	NPT1/2				⑧

ポート	P・A・Bポート	R1・R2ポート ⑨=G1/8 ⑩=G1/4 ⑪=G3/8 ⑫=G1/2			
06G	G1/8	⑨	⑩		
08G	G1/4		⑩	⑩	
10G	G3/8			⑪	⑪
15G	G1/2				⑫

④	無記号	ノンロック式手動装置	●	●	●	●
④	M1	ロック式手動装置	●	●	●	●

⑤ 次ページ電線接続一覧をご参照ください。

⑥	無記号	オプションなし	●	●	●	●
⑥	K	外部パイロット (注2)	●	●	●	●
⑥	S	サージキラー添付 (注3)(注4)	●	●	●	●
⑥	-A	切削油対応 (パッキン材質: FKM)	●	●	●	●

電圧	AC100V	AC100V 50/60Hz	標準	●	●	●	●
電圧	AC200V	AC200V 50/60Hz	標準	●	●	●	●
電圧	DC24V	DC24V	標準	●	●	●	●
電圧	DC12V	DC12V	オプション	●	●	●	●
電圧	AC110V	AC110V 50/60Hz	オプション	●	●	●	●
電圧	AC220V	AC220V 50/60Hz	オプション	●	●	●	●

※ その他受注生産品							
AC24V	●	●	●	●			
AC115V	●	●	●	●			
AC120V	●	●	●	●			

〈表1〉 小形端子箱L・LS対応表

記号	内容	4KB1	4KB2	4KB3	4KB4	サージキラー
L	リード線なし	AC	●	●	●	
		DC			●	
	サージキラー・ランプ付	AC				
		DC	●	●		内蔵
LS	サージキラー・ランプ付	AC	●	●	●	内蔵
	リード線なし	DC			●	内蔵

⚠ 形番選定にあたっての注意事項

- 注1：4KB1、4KB2の小形端子箱“L”のDC電圧はサージキラー内蔵となります。
- 注2：外部パイロット（K）での真空使用についてはご相談ください。
- 注3：添付用のサージキラーは、グロメットリード線DC24V以下の場合サブプレッションコネクタタイプとなります。（1262ページをご覧ください）
- 注4：サージキラーは、電線接続にグロメットリード線もしくは小形端子箱“B”を選定したときのみ選択可能です。

〈形番表示例〉

4KB210-06-M1BK-AC100V

- ① 機種名：4KB2
- ② 切換位置区分：2位置シングル
- ③ 接続口径：Rc1/8
- ④ 手動装置：ロック式手動装置
- ⑤ 電線接続：小形端子箱・リード線なし
- ⑥ その他オプション：外部パイロット
- ⑦ 電圧：AC100V 50 / 60Hz