

形番表示方法

● 表示分離型

PFD- 501 - 10 N 0 - B

① 流量範囲

② 接続口径

③ スイッチ出力

④ アナログ出力

⑤ ブラケット (注1)

記号	内 容
① 流量範囲	
501	25~500L /min (normal)
102	50~1000L /min (normal)
202	100~2000L /min (normal)
402	200~4000L /min (normal)
802	400~8000L /min (normal)
163	0.80~16.00m ³ /min (normal)
② 接続口径	
	流量範囲 501 102 202 402 802 163
10	Rc3/8 ●
15	Rc1/2 ●
20	Rc3/4 ●
25	Rc1 ●
40	Rc1 1/2 ●
50	Rc2 ●
③ スイッチ出力	
N	NPNトランジスタ出力×2
P	PNPトランジスタ出力×2
④ アナログ出力	
0	DC0~5V 標準
1	DC4~20mA オプション
2	DC1~5V オプション
3	DC0~10V オプション
⑤ ブラケット	
無記号	無し 標準
B	ブラケット添付 オプション

⚠ 形番選定にあたっての注意事項

注1：PFD-163にはブラケットオプションはありません。

注2：製品は、センサ部・モニタ部・ケーブルで構成されます。

銘板の表記は次の通りとなります。

なお、ケーブルには形番が表示されておりません。

製品：PFD- (イ) - (ロ) (ハ) (ニ) - (ホ)

センサ部：PFD- (イ) - (ロ)

モニタ部：PFD- (イ) - (ハ) (ニ)

〈形番表示例〉

PFD-501-10N0-B

機種名：PFD

① 流量範囲：25~500L /min (normal)

② 接続口径：Rc3/8

③ スイッチ出力：NPNトランジスタ出力

④ アナログ出力：DC0~5V

⑤ ブラケット：ブラケット添付

● オプション単品形番

PFD-C3

記号	内 容
C3	標準ケーブル
B	ブラケット (501/102/202/402用)
B1	ブラケット (802用)

F.R.L

F.R

F

R

L

ドレン

セパレータ

機械式

圧力SW

残圧排出弁

スロースタート

バルブ

抗菌

除菌F

難燃FR

禁油R

中圧FR

ノンバール

FRL

屋外FRL

アダプタ

ジョイナ

圧力計

小形FRL

大形FRL

精密R

真空F・R

クリーンFR

電空R

エアースタ

スピード

コントローラ

サイレンサ

逆止弁・

チェック弁他

継手・

チューブ

ノズル

エアユニット

精密機器

電子式

圧力SW

漏査・

密着確認SW

エアセンサ

クーラント用

圧力SW

液体流量センサ・

コントローラ

水流流量センサ

全空圧システム

(トータルエア)

全空圧システム

(ガンマ)

気体

発生装置

冷凍式

ドライヤ

乾燥剤式

ドライヤ

高分子膜式

ドライヤ

メインライン

フィルタ

ドレン

排出器他

巻末