

P・M・B Series

単体バルブ：2・3・5ポート弁

形番表示方法

● 2・3ポート弁

B 513 2 -M6 B R -M5 - U - DC24V

● ダブル形5ポート弁

W2P513 2 -M6 B M5 - DC24V

● 5ポート弁

B 514 2 -M6 B M5 - U - DC24V

① 機種形番

□ オリフィス

△ 手動装置

⊖ 電線接続

注 ランプ、サージキラー付の回路図は1637ページをご覧ください。

⊙ 圧力区分

⤵ コイル方向

Ⓣ 接続口径

⓪ その他オプション

① 金具

ⓧ 電圧

⚠ 形番選定にあたっての注意事項

注1：サブベース(B)タイプの単体はパイロット(P)形になります。

注2：M0、M1は、M(ダイレクト形)および低真空圧用(V)の製作はできません。

注4：圧力区分V(低圧用・低真空用)を指定された場合は、オリフィス“6”になります。真空はP(S)またはR(E)ポートから真空で引いてください。低圧でご使用の場合はP(S)からの供給となります。

注5：DC24V以下の場合、サブプレッションコネクタタイプとなります。

注6：その他オプション記号Xは、514※タイプに適用します。

注7：サージキラーは、電線接続にグロメットリード線もしくは小形端子箱“B”を選定したときのみ選択可能です。

〈形番表示例〉

B5142-M6B-M5-U-AC100V

① 機種形番：サブベース形5ポート弁B514

□ オリフィス：φ1.2

△ 手動装置：上方向ノンロック式

⊖ 電線接続：小形端子箱

⊙ 圧力区分：標準用

⤵ コイル方向：標準方向

Ⓣ 接続口径：M5

⓪ その他オプション：なし

① 金具：U金具添付

ⓧ 電圧：AC100V

巻末

① 機種形番									
パイロット形	ダイレクト形	注1 サブベース形			注1 ダブル形5ポート弁				
2	3	5	2	3	2	3	5	5	
P512	P513	P514	M512	M513	B512	B513	B514	W513	

ポート数

記号	内容								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

□ オリフィス

2	φ1.2	●	●	●	●	●	●	●	●
6	φ1.6	●	●	●	●	●	●	●	●

△ 手動装置

M0	横方向ノンロック式(標準)	注2	●	●	●	●	●	●	●
M1	横方向ロック式(オプション)	注2	●	●	●	●	●	●	●
M4	防塵カバー付 ノンロック式(標準)		●	●	●	●	●	●	●
M6	上方向ノンロック式(標準)		●	●	●	●	●	●	●
N	手動なし(オプション)		●	●	●	●	●	●	●

⊖ 電線接続

電線接続は次ページをご覧ください。

⊙ 圧力区分

無記号	標準用	●	●	●	●	●	●	●	●
V	低圧・低真空用	注4	●	●	●	●	●	●	●

⤵ コイル方向

無記号	標準方向	●	●	●	●	●	●	●	●
R	180° 回転方向	●	●	●	●	●	●	●	●

Ⓣ 接続口径

無記号	配管なし	●	●	●	●	●	●	●	●
M5	M5(標準)	●	●	●	●	●	●	●	●
O6	Rc1/8(オプション)	●	●	●	●	●	●	●	●

⓪ その他オプション

無記号	なし	●	●	●	●	●	●	●	●
S	サージキラー添付	注5,7	●	●	●	●	●	●	●
X	連続通電(受注生産)	注6	●	●	●	●	●	●	●

① 金具

U	U金具添付	●	●	●	●	●	●	●	●
L	L金具添付	●	●	●	●	●	●	●	●

ⓧ 電圧

AC100V	AC100V 50/60Hz	●	●	●	●	●	●	●	●
AC200V	AC200V 50/60Hz	●	●	●	●	●	●	●	●
DC24V	DC24V	●	●	●	●	●	●	●	●
DC12V	DC12V	●	●	●	●	●	●	●	●
AC110V	AC110V 50/60Hz	●	●	●	●	●	●	●	●
AC220V	AC220V 50/60Hz	●	●	●	●	●	●	●	●

※ その他受注生産品

AC24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AC48V	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DC6V	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DC48V	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CEマーキング対応仕様

※※ - 電圧 - ST

ノンパープル仕様

● 流路に銅系、PTFE系材質使用せず

・DC24V以下の標準電圧は、形番に「ST」を付けなくてもCEマーキング対応品となります。

※※ - 電圧 - P6