

形番表示方法

GNAB 2 V - 1 - 2 - B2 - CL4

機種形番

① 作動方式

㊦ 流体区分

㊦ 給気区分

㊦ マニホールド連数

㊦ シリンダカバー・サブプレート・ボディ・シール材質組合せ
※5

㊦ パイロット接続口径
※5

⚠ 形番選定にあたっての注意事項

※5：㊦項が02、B2、62、72、D2、E2、12、22の場合㊦項を選択してください。
(㊦項が無記号、B、6、7、D、E、1、2の場合、パイロット接続口径はRc1/8となります。)

〈形番表示例〉

GNAB2V-1-2-B2-CL4

機種名：GNAB

- ① 作動方式 : NO (ノーマルオープン) 形
- ㊦ 流体区分 : 低真空 (空気、水)
- ㊦ 給気区分 : Aポート真空ポンプ側
- ㊦ マニホールド連数 : 2連
- ㊦ シリンダカバー・サブプレート・ボディ・シール材質組合せ
: シリンダカバー ポリフェニレンサルファイド
サブプレート 黄銅
ボディ ポリプロピレン
シール フッ素ゴム
- ㊦ パイロット接続口径 : φ4ワンタッチ継手L形

記号	内 容			
① 作動方式				
1	NC (ノーマルクローズ) 形			
2	NO (ノーマルオープン) 形			
3	複動作動形			
㊦ 流体区分				
無記号	汎用 (空気、水、ガス)			
V	低真空 (空気、水)			
㊦ 給気区分				
1	集中給気形 (Cポート加圧)、Aポート真空ポンプ側			
5	個別給気形 (Aポート加圧)、Cポート真空ポンプ側			
㊦ マニホールド連数				
2 ↓ 10	2連 ↓ 10連			
0	アクチュエータのみ			
ホ シリンダカバー・サブプレート・ボディ・シール材質組合せ				
	シリンダカバー	サブプレート	ボディ	シール
02	ポリフェニレンサルファイド	黄銅	ポリプロピレン	ニトリルゴム
B2	ポリフェニレンサルファイド	黄銅	ポリプロピレン	フッ素ゴム
62	ポリフェニレンサルファイド	ステンレス	ポリプロピレン	ニトリルゴム
72	ポリフェニレンサルファイド	ステンレス	ポリプロピレン	フッ素ゴム
D2	ポリフェニレンサルファイド	ステンレス	ステンレス	ニトリルゴム
E2	ポリフェニレンサルファイド	ステンレス	ステンレス	フッ素ゴム
12	ポリフェニレンサルファイド	アルミ	ポリプロピレン	ニトリルゴム
22	ポリフェニレンサルファイド	アルミ	ポリプロピレン	フッ素ゴム
無記号	アルミダイカスト	黄銅	ポリプロピレン	ニトリルゴム
B	アルミダイカスト	黄銅	ポリプロピレン	フッ素ゴム
6	アルミダイカスト	ステンレス	ポリプロピレン	ニトリルゴム
7	アルミダイカスト	ステンレス	ポリプロピレン	フッ素ゴム
D	アルミダイカスト	ステンレス	ステンレス	ニトリルゴム
E	アルミダイカスト	ステンレス	ステンレス	フッ素ゴム
1	アルミダイカスト	アルミ	ポリプロピレン	ニトリルゴム
2	アルミダイカスト	アルミ	ポリプロピレン	フッ素ゴム
㊦ パイロット接続口径				
C18	エアファイバ用 φ1.8ワンタッチ継手			
CL18	エアファイバ用 φ1.8ワンタッチ継手L形			
C4	φ4ワンタッチ継手			
CL4	φ4ワンタッチ継手L形			
C6	φ6ワンタッチ継手			
CL6	φ6ワンタッチ継手L形			
無記号	Rc1/8			

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
ドライエア用
EX防爆形
防爆形
HVB・HVL
S・B・NAB
LAD・NAD
水用関連
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
その他バルブ
SWD・MWD
集塵用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
ライフサイエンス
ガス燃焼
自動散水
屋外向け
特殊流体
受注生産品
巻末