


形番表示方法



記号	内 容		
① 作動方式			
1	NC（ノーマルクローズ）形		
2	NO（ノーマルオープン）形		
3	複動作動形		
② 流体区分			
無記号	汎用（空気、水、ガス）		
V	低真空（空気、水）		
③ 接続口径			
8	Rc1/4		
10	Rc3/8		
④ シリンダカバー・ボディ・シール材質組合せ			
	シリンダカバー	ボディ	シール
O2	ポリフェニレンサルファイド	黄銅	ニトリルゴム
B2	ポリフェニレンサルファイド	黄銅	フッ素ゴム
D2	ポリフェニレンサルファイド	ステンレス	ニトリルゴム
E2	ポリフェニレンサルファイド	ステンレス	フッ素ゴム
無記号	アルミダイカスト	黄銅	ニトリルゴム
B	アルミダイカスト	黄銅	フッ素ゴム
D	アルミダイカスト	ステンレス	ニトリルゴム
E	アルミダイカスト	ステンレス	フッ素ゴム
⑤ その他オプション			
無記号	オプションなし		
B	取付板		
⑥ パイロット接続口径			
C18	エアファイバ用 φ1.8ワンタッチ継手		
CL18	エアファイバ用 φ1.8ワンタッチ継手L形		
C4	φ4ワンタッチ継手		
CL4	φ4ワンタッチ継手L形		
C6	φ6ワンタッチ継手		
CL6	φ6ワンタッチ継手L形		
無記号	Rc1/8		

⚠ 形番選定にあたっての注意事項

- ※6：④項がO2、B2、D2、E2の場合⑤項を選択してください。
(⑤項が無記号、B、D、Eの場合、パイロット接続口径はRc1/8となります。)
- ※7：④項が無記号の材質組合せの場合でも⑤項のその他オプションを取付ける場合⑤項は、Oを記入してください。

〈形番表示例〉

NAB1V-8-D2B-CL4

機種名：NAB

- ① 作動方式：NC (ノーマルクローズ) 形
- ② 流体区分：低真空 (空気、水)
- ③ 接続口径：Rc1/4
- ④ シリンダカバー・ボディ・シール材質組合せ
：シリンダカバーポリフェニレンサルファイド
：ボディーステンレス
：シールニトリルゴム
- ⑤ その他オプション：取付板
- ⑥ パイロット接続口径：φ4ワンタッチ継手L形

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
ドライエア用
EX防爆形
防爆形
HVB・HVL
S・B・NAB
LAD・NAD
水用関連
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
その他バルブ
SWD・MWD
集塵用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
ライフサイエンス
ガス燃焼
自動散水
屋外向け
特殊流体
受注生産品
巻末