

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
シリンダ
スイッチ
MN3E
MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R
(モジュラー)
クリーン
F.R
精密R
圧力計
差圧計
電空R
スピード
コントローラ
補助
バルブ
継手・
チューブ
クリーン
エアユニット
圧力
センサ
流量
センサ
エアロー用
バルブ
巻末

形番表示方法

スイッチなし（スイッチ用磁石無し）

SCPD3 — 00 — 10 — 15 — 0 — P7

スイッチ付（スイッチ用磁石内蔵）

SCPD3-L — 00 — 10 — 15 — 0 — T2V — R — P7

機種形番

① 取付形式
注1

② チューブ内径

③ ストローク

④ ヘッド側ポート方向

⑤ スイッチ形番
注3
※は、リード線長さを
表します。

⑥ スイッチ数

⑦ クリーン仕様

形番選定にあたっての注意事項

注1：取付金具は製品に添付して出荷します。
注2：スイッチ付最小ストロークについては10ページをご参照ください。
注3：スイッチなしには、磁石は組み込まれていません。

〈形番表示例〉

SCPD3-L-LS-10-15-0-T2V-R-P7

機種：ペンシルシリンダ 複動・片ロッド形

- ① 取付形式 : 片側軸方向フート形(ロッド側)
- ② チューブ内径 : φ10mm
- ③ ストローク : 15mm
- ④ ヘッド側ポート方向 : 軸方向
- ⑤ スイッチ形番 : 無接点スイッチT2V
- ⑥ スイッチ数 : ロッド側1個付
- ⑦ クリーン仕様 : 排気処理

ヘッドカバー側ポート方向

取付形式00、LS、FAのヘッドカバー側配管ポート方向は、軸方向に対して垂直方向と水平方向の2種類が選択できます。

記号		内 容				
① 取付形式						
00	基本形					
LS	片側軸方向フート形(ロッド側)					
FA	ロッド側フランジ形					
② チューブ内径(mm)						
6	φ6					
10	φ10					
16	φ16					
③ ストローク(mm)						
チューブ内径	ストローク注2	中間ストローク				
φ6	5~100	1mm毎				
φ10	5~200					
φ16	5~260					
④ ヘッド側ポート方向						
無記号	垂直方向					
0	軸方向					
⑤ スイッチ形番						
リード線 ストレートタイプ	リード線 L字タイプ	接点	電圧		表示式	リード線
			AC	DC		
T0H※	T0V※	有接点	●	●	1色表示式	2線
T5H※	T5V※		●	●	表示灯なし	
T2H※	T2V※	無接点		●	1色表示式	2線
T3H※	T3V※			●		3線
T2WH※	T2WV※			●	2色表示式	2線
T3WH※	T3WV※			●		3線
※リード線長さ						
無記号	1m(標準)					
3	3m(オプション)					
5	5m(オプション)					
⑥ スイッチ数						
R	ロッド側1個付					
H	ヘッド側1個付					
D	2個付					
T	3個付					
⑦ クリーン仕様						
	構造	材料制限				
P7	排気処理	—				
P71	真空掃引	—				
P5	排気処理	銅系・シリコン系・ハロゲン系(フッ素・塩素・シュウ素)不可				
P51	真空掃引	銅系・シリコン系・ハロゲン系(フッ素・塩素・シュウ素)不可				