

SCP※3
CMK2
CMA2
SCM
SCG
SCA2
SCS2
CKV2
CAV2・COVP/N2
SSD2
SSG
SSD
CAT
MDC2
MVC
SMG
MSD・MSDG
FC※
STK
SRL3
SRG3
SRM3
SRT3
MRL2
MRG2
SM-25
ジョックワ
FJ
FK
スピードコントローラ
巻末

形番表示方法

スイッチなし(スイッチ用磁石無し)

SCPD3-M - LS - 10 - 15 - O - I

スイッチ付(スイッチ用磁石内蔵)

SCPD3-ML - LS - 10 - 15 - O - T2H - R - I

①機種形番

②取付形式

③チューブ内径

④ストローク

⑤ヘッド側ポート方向
注3

⑥スイッチ形番
注2、注6
※は、リード線長さを表します。

形番選定にあたっての注意事項

注1: スwitch付最小ストロークについては、56ページをご参照ください。

注2: スwitchなしには、磁石は組み込まれていません。

注3: ポート方向“O”軸方向の場合、取付形式“CB”は製作できません。

注4: “I”“Y”は同時に選定することはできません。

注5: 標準でノンパルプル仕様です。

注6: スwitchは製品に添付して出荷します。

〈形番表示例〉

SCPS3-ML-LS-10-15-O-T2H-R-I

機種: ペンシルシリンダ 回り止め形

- ① 機種形番 : 単動・押し回り止め形
- ② 取付形式 : 片側軸方向フート形(ロッド側)
- ③ チューブ内径 : φ10mm
- ④ ストローク : 15mm
- ⑤ ヘッド側ポート方向 : 軸方向
- ⑥ スwitch形番 : 無接点スswitch T2H、リード線1m
- ⑦ スwitch数 : ロッド側1個付
- ⑧ 付属品 : 一山ナックル

⑨ スwitch数

⑩ 付属品
注4

取付金具形番表示方法

チューブ内径(mm)	φ10	φ16
取付金具		
フート(LS)	P2-LS-10M	P2-LS-16M
フランジ(FA)	P2-FA-10M	P2-FA-16M

注: フート(LS)形取付金具は、1個/セットになります。

記号		内 容				
① 機種形番						
SCPS3-M		単動押出・回り止め形				
SCPD3-M		複動・回り止め形				
② 取付形式						
OO		基本形				
LS		片側軸方向フート形(ロッド側)				
FA		ロッド側フランジ形				
CB		二山クレビス形(ピンと止め輪添付)				
③ チューブ内径(mm)						
10		φ10				
16		φ16				
④ ストローク(mm)						
チューブ内径	ストローク注1	製作可能 ストローク	中間ストローク			
φ10	5~200 (120)	210(120)	1mm毎			
φ16	5~260 (120)	270(120)				
※()内はSCPS3-Mの場合です。						
⑤ ヘッド側ポート方向						
無記号	垂直方向					
O	軸方向					
⑥ スイッチ形番						
リード線 ストレートタイプ	リード線 L字タイプ	接点	電圧 AC DC	表示式	リード線	
T0H※	T0V※	有接点	●	●	2線	
T5H※	T5V※		●	●		表示灯なし
T2H※	T2V※	無接点		●	2線	
T3H※	T3V※			●	1色表示式	3線
T2WH※	T2WV※			●	2色表示式	2線
T3WH※	T3WV※			●		3線
※リード線長さ						
無記号	1m(標準)					
3	3m(オプション)					
5	5m(オプション)					
⑦ スイッチ数						
R	ロッド側1個付					
H	ヘッド側1個付					
D	2個付					
T	3個付					
⑧ 付属品						
I	一山ナックル					
Y	二山ナックル(ピンと止め輪添付)					
B1	一山ブラケット					
B2	二山ブラケット					