

形番表示方法

スイッチなし(スイッチ用磁石無し)

SMG - 32 - 25

スイッチ付(スイッチ用磁石内蔵)

SMG-L - 32 - 25 - K2H - R

①機種形番

②チューブ内径

③配管ねじ種類

④ストローク

⑤スイッチ形番

⑥スイッチ数

形番選定にあたっての注意事項

注1: スwitch付の最小ストロークについては、1386ページをご参照ください。
注2: 標準でノンパブル仕様です。

〈形番表示例〉

SMG-L-6-15-K0H-R

機種: スーパーマウントシリンダ

②チューブ内径: $\phi 6$ mm

③配管ねじ種類: Rcねじ

④ストローク: 15mm

⑤スイッチ形番: 有接点スイッチK0H、リード線長さ1m

⑥スイッチ数: ロッド側1個付

スイッチ単品形番表示方法

SW - K2H

スイッチ形番
(上記⑤項)

クリーン仕様

(カタログNo.CB-Q33S)

●クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造

SMG-----P7※

SMG-----P5※

二次電池対応仕様

(カタログNo.CC-1226)

●二次電池製造工程で使用できる構造です。

SMG-----P4※

記号	内 容
①機種形番	
SMG	複動形
SMG-L	複動形・スイッチ付

②チューブ内径(mm)	
6	$\phi 6$
10	$\phi 10$
16	$\phi 16$
20	$\phi 20$
25	$\phi 25$
32	$\phi 32$

③配管ねじ種類	
無記号	Rcねじ
NN	NPTねじ($\phi 32$ のみ)受注生産品
GN	Gねじ($\phi 32$ のみ)受注生産品

④ストローク(mm)		適用内径					
		$\phi 6$	$\phi 10$	$\phi 16$	$\phi 20$	$\phi 25$	$\phi 32$
標準ストローク	5	●	●	●	●	●	●
	10	●	●	●	●	●	●
	15	●	●	●	●	●	●
	20	●	●	●	●	●	●
	25	●	●	●	●	●	●
	30	●	●	●	●	●	●
	40	●	●	●	●	●	●
	50	●	●	●	●	●	●
	60	●	●	●	●	●	●
	70				●	●	●
	80				●	●	●
	90				●	●	●
	100				●	●	●

⑤スイッチ形番		接点	電圧		表示式	リード線
			AC	DC		
リード線ストレートタイプ	リード線L字タイプ	有接点	●	●	1色表示式	2線
K0H※	K0V※		●	●	表示灯なし	
K5H※	K5V※					
K2H※	K2V※	無接点		●	1色表示式	2線
K3H※	K3V※			●		3線
K3PH※	K3PV※			●	1色表示式(受注生産品)	3線
K2YH※	K2YV※			●		2線
K3YH※	K3YV※			●	2色表示式	3線

※リード線長さ	
無記号	1m(標準)
3	3m
5	5m

⑥スイッチ数	
R	ロッド側1個付
H	ヘッド側1個付
D	2個付