


プリント基盤配線セット

| コードNo. | 型 式 | マツイ対象機種 | 単 価(円) |
|--------|-------------------------|--|--------|
| 16476 | HY-2 | MCA-25, 55, 88-J | 4,000 |
| 24036 | HY-2 漏電ブレーカ対応 | GMCA-25, 55, 88J | |
| 20281 | HY-2N SSR仕様 | MCA-25, 55, 88-J | |
| 24037 | HY-2N SSR仕様 漏電ブレーカ対応 | GMCA-25, 55, 88J MCAX-140, 250, 400-J | |



フロートスイッチ


| コードNo. | 型 式 | マツイ対象機種 | 単 価(円) |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| 20688 | OLV-25S-1P 170L オリング付 | MCA-25, 55, 88-J GMCA-25, 55, 88J | 6,000 |
| 25373 | OLV-25S-1P 130L パッキン付 | MCAX-140, 250, 400-J | |

備考:コードNo.20688はオリング付



フロートレススイッチ

| コードNo. | 型 式 | マツイ対象機種 | 単 価(円) |
|--------|----------|--|--------|
| 20609 | MCL/MCH用 | MCL/MCH-25, 55, 88-J GMCL/GMCH-25, 55, 88J MCLX/MCHX-200, 350, 450-J | 2,000 |



ボールバルブ手動

| コードNo. | 型 式 | マツイ対象機種 | 単 価(円) |
|--------|-----------------|---|--------|
| 23512 | BBS-A42-10RC 油用 | MCL/MCH/MCA-25, 55, 88-J GMCL/GMCH/GMCA-25, 55, 88J MCLX/MCHX-200, 350, 450-J MCAX-140, 250, 400-J | 2,000 |



マグネットポンプ

| コードNo. | 型 式 | マツイ対象機種 | 単 価(円) |
|--------|----------------------|-----------|---------|
| 16606 | NPY-2251,34.VA 0.5kw | MCAX-20-J | 180,000 |
| 26382 | CY-4281,0690 1.1kw | MCAX-50-J | 245,000 |



リリース弁

| コードNo. | 型 式 | マツイ対象機種 | 単 価(円) |
|--------|-------------|--------------------------------------|--------|
| 20678 | 0.3MPa-1/4B | MCH-25, 55, 88-J GMCH-25, 55, 88J | 2,000 |
| 21679 | 0.7MPa-1/4B | MCH-25, 55, 88-J GMCH-25, 55, 88J | |
| 22625 | 0.3MPa-3/8B | MCHX-200, 350, 450-J | 3,000 |
| 22626 | 1.0MPa-3/8B | MCLX/MCHX-200, 350, 450-J | |

