

ラジアルベアリング

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
23871	6207LLU-CM-5K	MGL2-50-J	1,500
20994	6210LLU-CM-5K	MGL2-100, 200-J MGL2-100-TPE-J	2,800
25975	6311DDU	MGL2-300-J	7,000



ハイポイドモートル(キャップ付)

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
23865	HMTA-040-35H60	MGL2-50-J	66,000
26362	HMTE-075-45H80-200V	MGL2-100-J MGL2-100-TPE-J	95,000
26363	HMTE-150-45H80P1F1	MGL2-200-J	195,000
28194	GM-SHYPF-RL 2.2kw	MGL2-300-J	150,000



粉砕機用工具

コードNo.	品 名	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
21288	ギヤードモータ用治具	SDI-0237-01	MGL2-100, 200-J用	8,000
23802	隙間調整用治具	シムA 0.2T	MGL2-50, 100, 200, 300-J用	300
23803		シムB 0.3T		300
23804		シムC 0.15T		300

※ギヤードモータ用治具=モータを取り外す際に使用します。

※隙間調整用治具=刃の調整・交換の際に使用します。使用方法はエコーカタログNo.9技術編をご参照ください。



キャスター

コードNo.	型 式	サイズ	仕様	マツイ対象機種	単 価(円)
22170	420EA-N50	φ50	ブレーキ無	MGL2-50-J	700
19906	415EA-N50		ブレーキ付		900
17779	420SA-N75	φ75	ブレーキ無	MGL2-100-J MGL2-100-TPE-J	1,000
17777	413SA-N75		ブレーキ付		1,300
18869	420SA-N100	φ100	ブレーキ無	MGL2-200-J	1,700
18870	413SA-N100		ブレーキ付		2,100
25405	413SA-NRB125	φ125	ブレーキ付	MGL2-300-J	3,000



キャッチクリップ

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
23869	C-1539-4	MGL2-50-J	700
25401	C-1539-2	MGL2-300-J	1,400



視窓

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
22180	T5×角180×P158-4×6パイ	MGL2-50-J	2,300
22357	T5×角200×P178-4×7パイ	MGL2-100, 200, 300-J	2,700
23864	T5×角140×P118-4×7パイ	MGL2-100-TPE-J	900



粉
砕

M
G
L
2

改善
・
提
案
品

乾
燥

輸
送

捕
集
器

温
度
調
節

配
合

粉
砕

一
般
部
品