


コネクタ ※単品では販売しておりません。

LCFコネクタ

DLCF-G50-D2


項目	仕様
用途	CC-Link IE ネットワーク製品接続用
接続損失	0.3dB以下 (対マスタファイバ)
研磨方式	PC研磨
規格	IEC61754-20: TypeLC 準拠



SCコネクタ

DSC-G50-D2


項目	仕様
用途	中継用
接続損失	0.3dB以下 (対マスタファイバ)
研磨方式	PC研磨
規格	IEC61754-4



FCコネクタ

DFC-G50-D2

項目	仕様
用途	中継用
接続損失	0.3dB以下 (対マスタファイバ)
研磨方式	PC研磨
規格	IEC61754-13



付属品

保護ホルダ (ケーブル1本に1個同梱)

■コネクタ根元の保護・折損防止

■最小曲げ半径の維持

■制御盤内の省スペース

(シーケンサ正面から、
保護ホルダ端まで60mm以下)

適用コネクタ	LCFコネクタ
--------	---------

※保護ホルダは当社LCFコネクタ専用になりますので
保護ホルダ単体での販売はしていません。
また、他社LCFコネクタには装着できません。



光ファイバケーブルご注文時の指定方法※1,4

下記形名にてご注文ください。1 m単位で製作いたします。

〈コネクタ付ケーブル 注文例〉

QG - G50 - 2C - 10M - AW - L L

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①シリーズ名
QP:プラスチック QG:石英ガラス
- ②光ファイバ種類
G50:コア径50μm、GIケーブル
- ③心線数
2C:2心 4C:4心^{※2} 6C:6心^{※2} 8C:8心^{※2}
- ④ケーブルの長さ(m)
ケーブルのみ:1~2000(AW(盤内)のみ1~1000)
コネクタ付:1~550
- ⑤使用環境
AW:盤内 BU:屋内用UL認定品 DL:屋外補強型
B:屋内 C:屋外 VCT:屋内可動部
- ⑥左側コネクタ種類
L:LCFコネクタ S:SCコネクタ F:FCコネクタ N:コネクタなし^{※3}
- ⑦右側コネクタ種類
L:LCFコネクタ S:SCコネクタ F:FCコネクタ N:コネクタなし^{※3}

※1:高難燃仕様や直埋用などの特殊品もご用意しております。別途ご相談ください。

※2:DLタイプのための対応となります。

※3:片端コネクタなしの場合は、両端コネクタ加工後、損失測定を実施し片端コネクタを切断しております。

※4:ケーブル単体での販売も受け賜っております。コネクタ取付工事については当社へご依頼ください。