


超硬ソリッド ミルスレッド 仕上げ刃無し 60°


油穴付、メートル寸法シャンク
深穴用MTI

MT8：超微粒子超硬に新型の
三層PVDコーティング



A部分詳細図

超硬材質：MT8



内外径ねじ共用 深穴のねじ加工に有効です。

ピッチ範囲 mm	ピッチ範囲 山数/インチ	最小ねじ切径 mm	型番	d mm	D mm	刃数	I mm	L mm	価格
内径 0.5-0.8 外径 0.4-0.8	56-28 64-32	$\phi \geq 6$	MTI 0605D20 A60	6	5.0	4	20	58	¥27,200 New Price
		$\phi \geq 9$	MTI 0808D28 A60	8	8.0	4	28	64	¥31,800 New Price
		$\phi \geq 13$	MTI 1212E38 A60	12	12.0	5	38	84	¥50,000
内径 1.0-1.75 外径 0.8-1.5	28-14 32-16	$\phi \geq 10$	MTI 0808D30 A60	8	8.0	4	30	64	¥31,800 New Price
		$\phi \geq 12$	MTI 1010D35 A60	10	10.0	4	35	73	¥43,800
		$\phi \geq 14$	MTI 1212E39 A60	12	12.0	5	39	84	¥50,000
内径 2.0-3.0 外径 1.75-2.5	13-8 15-10	$\phi \geq 16$	MTI 1212E40 A60	12	12.0	5	40	84	¥50,000
		$\phi \geq 18$	MTI 1614E45 A60	16	14.0	5	45	101	¥65,700
		$\phi \geq 20$	MTI 1616E50 A60	16	16.0	5	50	101	¥65,700

カーメックス 超硬ソリッドミルスレッド 仕上げ刃無し60°による加工CNCプログラム例

使用カッター型番：MTI0808D30A60
ねじサイズ：M12.0×1.0 (仕上げ刃無し)
ねじ深さ：10.0mm
一刃あたりの送り：0.08mm/tooth
切削速度：75m/min
刃数：4枚
CNC制御：ファナック
被削材：ステンレス鋼


```
%
O402
(INTERNAL RH CONVENTIONAL THREAD MILLING)
(NO TOOL RADIUS COMPENSATION : D10=0)
NTT1M6
G90G0G54G17G43H1X0Y0Z15S2986M03
G01Z0.125F2000M08
G91
G42D10X1Y1Z0F318
G02X1Y-1Z0.125I0J-1F318
G02X0Y0Z-1I-2J0
G02X0Y0Z-1I-2J0
G02X0Y0Z-1I-2J0
G02X0Y0Z-1I-2J0
G02X0Y0Z-1I-2J0
G02X0Y0Z-1I-2J0
G02X0Y0Z-1I-2J0
G02X0Y0Z-1I-2J0
G02X0Y0Z-1I-2J0
G02X0Y0Z-1I-2J0
G02X0Y0Z-1I-2J0
G02X-1Y-1Z-0.125I-1J0
G01G40X-1Y1Z0F2000
G90Z15.0
M30
%
```

MTI ミニミルスレッド 仕上げ刃無し 60°


新発売

超硬材質種 MT11：ウルトラ超微粒子超硬に
先進の三層PVDブルー
コーティング

内外径ねじ共用



A部分詳細図



ピッチ範囲 mm	ピッチ範囲 山数/インチ	型番	M 並目	M 細目	UN, UNC, UNS UNF, UNEF	d mm	D mm	刃数	I mm	L mm	価格
0.25-0.35	100-72	MTI 03012C3 A60	M1.6×0.35	M1.6×0.25 M1.8×0.25 M2.0×0.25	0-80 UNF	3	1.15	3	3.1	39	¥27,200
0.35-0.45	72-56	MTI 03014C4 A60	M2×0.4 M2.2×0.45	M2×0.35 M2.2×0.35	1-64 UNC, 1-72 UNF, 2-56 UNC, 2-64 UNF	3	1.40	3	3.7	39	¥27,200
0.35-0.6	72-40	MTI 03019C5 A60	M2.5×0.45	M2.5×0.35 M3×0.35	3-48 UNC, 3-56 UNF, 4-40 UNC, 4-48 UNF	3	1.90	3	5.2	39	¥27,200
0.5-0.8	48-32	MTI 03024C7 A60	M3×0.5 M3.5×0.6	M3.5×0.5	5-40 UNC, 5-44 UNF, 6-32 UNC, 6-40 UNF	3	2.45	3	7.0	39	¥27,200
0.5-1.0	48-24	MTI 06032C9 A60	M4×0.7 M4.5×0.75	M4×0.5	8-32 UNC, 8-36 UNF, 10-24 UNC, 10-28 UNS, 10-32 UNF	6	3.20	3	9.5	58	¥27,200
0.5-1.0	48-24	MTI 0604C12 A60	M5×0.8 M6×1.0	M5×0.5 M5.5×0.5 M5×0.75	10-36 UNS, 10-40 UNS, 10-48 UNS, 12-24 UNC, 12-28 UNF	6	4.00	3	12.5	58	¥27,200

ピンク色の型番表示は、ノガ・ジャパン在庫品です。