

### 製品概要

### Line up

#### ●タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ) TLD3D type

- 先端角180°フラットの座ぐり加工用ドリル Spot facing drill with point angle of 180°(flat face)
- クーラント穴付き Through coolant hole
- 有効加工深さ3×Dc Drilling depth 3×Dc
- ねじれ角30° Helix angle: 30°
- ダブルマージン仕様 Double margin



形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法(mm) Dimensions				標準価格 (円) List Price (JPY)
		φDc	ℓ	L	φDs	
TLD3DCH0300S03	●	3	14	60	3	7,660
TLD3DCH0310S04	●	3.1	14	60	4	8,110
TLD3DCH0320S04	●	3.2	15	60	4	8,110
TLD3DCH0330S04	●	3.3	15	60	4	8,110
TLD3DCH0340S04	●	3.4	16	60	4	8,110
TLD3DCH0350S04	●	3.5	16	60	4	8,110
TLD3DCH0360S04	●	3.6	17	60	4	8,430
TLD3DCH0370S04	●	3.7	17	60	4	8,430
TLD3DCH0380S04	●	3.8	18	60	4	8,430
TLD3DCH0390S04	●	3.9	18	60	4	8,430
TLD3DCH0400S04	●	4	18	60	4	8,430
TLD3DCH0410S05	●	4.1	19	65	5	9,050
TLD3DCH0420S05	●	4.2	19	65	5	9,050
TLD3DCH0430S05	●	4.3	20	65	5	9,050
TLD3DCH0440S05	●	4.4	20	65	5	9,050
TLD3DCH0450S05	●	4.5	21	65	5	9,050
TLD3DCH0460S05	●	4.6	21	65	5	9,820
TLD3DCH0470S05	●	4.7	22	65	5	9,820
TLD3DCH0480S05	●	4.8	22	65	5	9,820
TLD3DCH0490S05	●	4.9	23	65	5	9,820
TLD3DCH0500S05	●	5	23	65	5	9,820
TLD3DCH0510S06	●	5.1	23	70	6	10,430
TLD3DCH0520S06	●	5.2	24	70	6	10,430
TLD3DCH0530S06	●	5.3	24	70	6	10,430

形番 Cat. No.	在庫 Stock	寸法(mm) Dimensions				標準価格 (円) List Price (JPY)
		φDc	ℓ	L	φDs	
TLD3DCH0540S06	●	5.4	25	70	6	10,430
TLD3DCH0550S06	●	5.5	25	70	6	10,430
TLD3DCH0560S06	●	5.6	26	70	6	11,220
TLD3DCH0570S06	●	5.7	26	70	6	11,220
TLD3DCH0580S06	●	5.8	27	70	6	11,220
TLD3DCH0590S06	●	5.9	27	70	6	11,220
TLD3DCH0600S06	●	6	27	70	6	10,450
TLD3DCH0610S07	●	6.1	28	75	7	11,660
TLD3DCH0620S07	●	6.2	28	75	7	11,660
TLD3DCH0630S07	●	6.3	29	75	7	11,660
TLD3DCH0640S07	●	6.4	29	75	7	11,660
TLD3DCH0650S07	●	6.5	30	75	7	11,660
TLD3DCH0660S07	●	6.6	30	75	7	12,430
TLD3DCH0670S07	●	6.7	31	75	7	12,430
TLD3DCH0680S07	●	6.8	31	75	7	12,430
TLD3DCH0690S07	●	6.9	32	75	7	12,430
TLD3DCH0700S07	●	7	32	75	7	12,430
TLD3DCH0710S08	●	7.1	32	80	8	13,090
TLD3DCH0720S08	●	7.2	33	80	8	13,090
TLD3DCH0730S08	●	7.3	33	80	8	13,090
TLD3DCH0740S08	●	7.4	34	80	8	13,090
TLD3DCH0750S08	●	7.5	34	80	8	13,090
TLD3DCH0760S08	●	7.6	35	80	8	14,850
TLD3DCH0770S08	●	7.7	35	80	8	14,850

●:メーカー在庫品 Standard stock items