

# 金型温度調節機ポンプ用工具

ポンプメカニカルシール交換は専用治具で簡単にできます

## 特長

- メンテナンス
  - 分解・清掃
  - 固着物（錆・スケール）の除去
- メカニカルシールの交換
  - 水漏れ・油漏れの防止



## 使用方法



インペラー抜き



メカニカルシール抜き



メカニカルシール押え



ベアリング挿入治具

コードNo.	品名	型式	単価(円)	
17679		MCⅢ・MCN・MCJ・MCQ-15～60		
21240	インペラー抜き	GMCL/H/A-25～88J	5,000	
21241		MC-5L		
17680	メカニカルシール抜き	MCⅢ・MCN-15～60, MCN-150～400H	20,000	
21242		MC-5L		
17681	メカニカルシール押え	MCⅢ・MCN-15	5,000	
17682		MCⅢ・MCN-30～60		
17683		MCN-150～400H		
21244		GMCL/H-25J, MC-5L/H, MCL/H-25-J		
21247		GMCL/H-55～88J, MCL/H-55～88-J		
21245		GMCA-25J, MCA-25-J		
21246		GMCA-55～88J, MCA-55～88-J		
21248		MCJ-150～400HX		
21249		MCN・MCJ・MCQ-15L/H		
21250		MCN・MCJ・MCQ-30～60L/H		
21251		MCN・MCJ・MCQ-15A		
21252	MCN・MCJ・MCQ-30～60A			
25375	ベアリング挿入治具	6202用	6,000	
25376		6203用		
25377		6204用		7,000
25378		6205用		
25379		6206用		8,000
25380		6306用		

改善・提案品

改善・提案品

乾燥

輸送

捕集器

温度調節

配合

粉碎

一般部品