


穴あけ用

# TA-EZドリル


## TEZD-MS / TEZD-ML 形 TEZD-XL 形

穴あけ工具

MS形(3D)/ML形(5D)



XL形(8D)



クランプねじ形番	推奨トルク(N・m)
DSW-2045H	0.9
TSW-2556H	1.2
TSW-2567H	1.2
DSW-307H	2.1
DSW-309H	2.1
TSW-3510H	3.0
TSW-3512H	3.0

■本体

■本体

■部品

本体 ML形(5D)							本体 XL形(8D)						部品		
本体形番	在庫	寸法(mm)					本体形番	在庫	寸法(mm)					クランプねじ 	レンチ (別売) 
		ℓ	ℓ2	ℓs	L	φDs			ℓ	ℓ2	ℓs	L	φDs		
TEZD1400S16-ML	●	80	97	48	145	16	TEZD1400S16-XL	●	119	133	48	181	16	DSW-2045H	A-07
TEZD1500S20-ML	●	85	103	50	153	20	TEZD1500S20-XL	●	128	143	50	193	20	DSW-2045H	A-07
TEZD1600S20-ML	●	91	110	50	160	20	TEZD1600S20-XL	●	136	152	50	202	20	TSW-2556H	A-08
TEZD1700S20-ML	●	96	117	50	167	20	TEZD1700S20-XL	●	145	162	50	212	20	TSW-2556H	A-08
TEZD1800S20-ML	●	102	123	50	173	20	TEZD1800S20-XL	●	153	171	50	221	20	TSW-2556H	A-08

注) 1. ホルダにインサートは組込んでありません。2. 標準切削条件はC071~C072ページをご参照ください。  
3. 2019年2月製作分より、レンチおよびクランプねじ焼き付き防止剤(MOLY)は本体に付属いたしません(別売)。別途お求めください。

●: メーカー在庫 □: 流通在庫 ☆: 海外在庫 ○: 近日在庫 ○: 在庫がなくなり次第廃番 ※: 受注生産品