





# 軽荷重用ジェクトール®/レギュラー フォームパンチ

標準材質SKD11相当

☑ ジェクトール®詳細 **P.558**

Type	シャング径 D <sub>g5</sub> 公差	材質 硬度	型式	刃先形状は <b>P.552・553</b> より選択
-ジェクトール-  (刃先形状: W302)	D <sub>g5</sub>	SKD11相当 60 ~ 63HRC	CJW	
-レギュラー-  (刃先形状: W501)			CPW	 <p>☑ 規格図に掲載されている形状は一例です。</p>

型式 Type	D	L <sub>1</sub> 刃先長さ				L					刃先形状	指定0.01mm単位			ジェクトール® ピン (CJW)
		min.	P	max.	PPmin.										
SKD11 相当 CJW	10	10	19	25	63	71	80	90	100	W201 ~ W244, W304, W401 ~ W404, W501, W601 ~ 612, W701 ~ 714, W801 ~ 821  刃先形状 <b>P.552・553</b> より選択	3.00	9.97	3.00	J4M	
	13	13	19	25	71	80	90	100	6.00		12.97	4.00	J6M		
	16	13	19	25	63	71	80	90	100		10.00	15.97	6.00	J6M	
SKD11 相当 CPW	10	10	19	25	63	71	80	90	100	3.00	9.97	2.00	-		
	13	13	19	25	63	71	80	90	100	6.00	12.97	4.00	-		
	16	13	19	25	71	80	90	100	10.00	15.97	6.00	-			

☑ 適用可能な刃先形状については **P.552・553** をご参照ください。  
 ☑ PPのある刃先形状はPPminにご注意ください。

Order 注文例

型式	L <sub>1</sub>	L	刃先形状	P	PP	RL・RS・RP・RF	A・AN・AP	LA
CJW10	19	80	W203	P4.71	PP3.52	RP0.51		LA77.2

Delivery 出荷日

**3** 日目出荷

急 ストック A