


# 銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子 〈RBV形〉 〈RBA形〉

JIS JQ0608003

UL E74917

SF 66230



## ◆拡管形

RoHS 指令対応品

| 呼 び |                           | 各 部 の 寸 法       |      |                 |                |                |      |                |      | 標準色 | 適合電線範囲            |       | 適合工具                                                              | 一箱入数              |
|-----|---------------------------|-----------------|------|-----------------|----------------|----------------|------|----------------|------|-----|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 規格  | ビニル                       | φd <sub>2</sub> | B    | φd <sub>1</sub> | F <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | ℓ    | L <sub>1</sub> | 板厚   |     | 撚線mm <sup>2</sup> | AWG   |                                                                   |                   |
|     | RBV0.08-3                 | 3.2             | 5.2  | 3.2             | 5.9            | 9.0            | 12.5 | 17.5           | 0.8  | 黄※  | 0.08              | 28    | DS05N<br>DH-1B                                                    | 1,000<br>(100×10) |
|     | RBV0.08-M3.5              | 3.7             | 5.5  | 3.2             | 7.7            | 9.0            | 14.5 | 19.5           | 0.8  | 黄※  | 0.08              | 28    | DS05N<br>DH-1B                                                    | 1,000<br>(100×10) |
| UL  | RBV0.3-2                  | 2.2             | 5.2  | 3.2             | 5.9            | 9.0            | 12.5 | 17.5           | 0.65 | 黄※  | 0.1<br>} 0.3      | 26-24 | *DS05N<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A                           | 1,000<br>(100×10) |
| UL  | RBV0.3-3                  | 3.2             | 5.2  | 3.2             | 5.9            | 9.0            | 12.5 | 17.5           | 0.65 | 黄※  | 0.1<br>} 0.3      | 26-24 | *DS05N<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A                           | 1,000<br>(100×10) |
| UL  | RBV0.3-3.5                | 3.7             | 6.6  | 3.2             | 7.7            | 9.0            | 15.0 | 20.0           | 0.65 | 黄※  | 0.1<br>} 0.3      | 26-24 | *DS05N<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A                           | 1,000<br>(100×10) |
| UL  | RBV0.3-4                  | 4.3             | 6.6  | 3.2             | 7.7            | 9.0            | 15.0 | 20.0           | 0.65 | 黄※  | 0.1<br>} 0.3      | 26-24 | *DS05N<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A                           | 1,000<br>(100×10) |
| UL  | RBV0.5-2                  | 2.2             | 5.2  | 3.2             | 5.9            | 9.0            | 12.5 | 17.5           | 0.5  | 黄※  | 0.3<br>} 0.5      | 22-20 | *DS05N<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A                           | 1,000<br>(100×10) |
| UL  | RBV0.5-3                  | 3.2             | 5.2  | 3.2             | 5.9            | 9.0            | 12.5 | 17.5           | 0.5  | 黄※  | 0.3<br>} 0.5      | 22-20 | *DS05N<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A                           | 1,000<br>(100×10) |
| UL  | RBV0.5-3.5                | 3.7             | 6.6  | 3.2             | 7.7            | 9.0            | 15.0 | 20.0           | 0.5  | 黄※  | 0.3<br>} 0.5      | 22-20 | *DS05N<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A                           | 1,000<br>(100×10) |
| UL  | RBV0.5-4                  | 4.3             | 6.6  | 3.2             | 7.7            | 9.0            | 15.0 | 20.0           | 0.5  | 黄※  | 0.3<br>} 0.5      | 22-20 | *DS05N<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A                           | 1,000<br>(100×10) |
| UL  | RBV0.5-5                  | 5.3             | 8.0  | 3.2             | 7.0            | 9.0            | 15.0 | 20.0           | 0.5  | 黄※  | 0.3<br>} 0.5      | 22-20 | *DS05N<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A                           | 1,000<br>(100×10) |
| UL  | RBV1.25-2                 | 2.5             | 5.5  | 4.1             | 4.8            | 9.0            | 12.0 | 16.5           | 0.8  | 赤※  | 0.5<br>} 1.65     | 20-16 | *DS-Hi3<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 500<br>(100×5)    |
| JIS | RBV1.25-3 (RBA1.25-3)     | 3.2             | 5.5  | 4.1             | 6.6            | 9.0            | 13.8 | 18.3           | 0.8  | 赤※  | 0.5<br>} 1.65     | 20-16 | *DS-Hi3<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 500<br>(100×5)    |
| UL  | RBV1.25-M3                | 3.2             | 5.6  | 4.1             | 7.6            | 9.5            | 14.9 | 19.4           | 0.8  | 赤※  | 0.5<br>} 1.65     | 20-16 | *DS-Hi3<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 500<br>(100×5)    |
| UL  | RBV1.25-N3                | 3.2             | 5.6  | 4.1             | 7.6            | 9.5            | 14.9 | 19.4           | 0.8  | 赤※  | 0.5<br>} 1.65     | 20-16 | *DS-Hi3<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 500<br>(100×5)    |
| UL  | RBV1.25-V3                | 3.2             | 6.6  | 4.1             | 6.6            | 9.0            | 14.4 | 18.9           | 0.8  | 赤※  | 0.5<br>} 1.65     | 20-16 | *DS-Hi3<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 500<br>(100×5)    |
| UL  | RBV1.25-L3                | 3.2             | 8.0  | 4.1             | 7.5            | 9.0            | 15.5 | 20.0           | 0.8  | 赤※  | 0.5<br>} 1.65     | 20-16 | *DS-Hi3<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 500<br>(100×5)    |
| UL  | RBV1.25-S3.5              | 3.7             | 5.5  | 4.1             | 4.8            | 9.0            | 12.0 | 16.5           | 0.8  | 赤※  | 0.5<br>} 1.65     | 20-16 | *DS-Hi3<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 500<br>(100×5)    |
| UL  | RBV1.25-M3.5              | 3.7             | 5.6  | 4.1             | 6.6            | 9.5            | 13.8 | 18.3           | 0.8  | 赤※  | 0.5<br>} 1.65     | 20-16 | *DS-Hi3<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 500<br>(100×5)    |
| UL  | RBV1.25-N3.5              | 3.7             | 5.6  | 4.1             | 7.6            | 9.5            | 14.9 | 19.4           | 0.8  | 赤※  | 0.5<br>} 1.65     | 20-16 | *DS-Hi3<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 500<br>(100×5)    |
| JIS | RBV1.25-3.5 (RBA1.25-3.5) | 4.3             | 6.6  | 4.1             | 6.6            | 9.0            | 14.4 | 18.9           | 0.8  | 赤※  | 0.5<br>} 1.65     | 20-16 | *DS-Hi3<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 500<br>(100×5)    |
| UL  | RBV1.25-S4                | 4.3             | 6.6  | 4.1             | 6.6            | 9.0            | 14.4 | 18.9           | 0.8  | 赤※  | 0.5<br>} 1.65     | 20-16 | *DS-Hi3<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 500<br>(100×5)    |
| JIS | RBV1.25-4 (RBA1.25-4)     | 5.3             | 8.0  | 4.1             | 7.5            | 9.0            | 15.5 | 20.0           | 0.8  | 赤※  | 0.5<br>} 1.65     | 20-16 | *DS-Hi3<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 500<br>(100×5)    |
| JIS | RBV1.25-5 (RBA1.25-5)     | 5.3             | 8.0  | 4.1             | 7.5            | 9.0            | 15.5 | 20.0           | 0.8  | 赤※  | 0.5<br>} 1.65     | 20-16 | *DS-Hi3<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 500<br>(100×5)    |
| UL  | RBV1.25-L5                | 6.4             | 11.5 | 4.1             | 10.0           | 9.0            | 18.5 | 23.0           | 0.8  | 赤※  | 0.5<br>} 1.65     | 20-16 | *DS-Hi3<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 500<br>(100×5)    |
| UL  | RBV1.25-6                 | 6.4             | 11.5 | 4.1             | 10.0           | 9.0            | 20.2 | 24.7           | 0.8  | 赤※  | 0.5<br>} 1.65     | 20-16 | *DS-Hi3<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 500<br>(100×5)    |
| UL  | RBV1.25-8                 | 8.4             | 13.6 | 4.1             | 10.5           | 9.0            | 21.8 | 26.3           | 0.8  | 赤※  | 0.5<br>} 1.65     | 20-16 | *DS-Hi3<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 500<br>(100×5)    |
| UL  | RBV1.25-10                | 10.5            | 22.0 | 4.1             | 14.0           | 9.0            | 29.5 | 34.0           | 0.8  | 赤※  | 0.5<br>} 1.65     | 20-16 | *DS-Hi3<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 500<br>(100×5)    |
| UL  | RBV1.25-A10               | 10.5            | 22.0 | 4.1             | 14.0           | 9.0            | 29.5 | 34.0           | 0.8  | 赤※  | 0.5<br>} 1.65     | 20-16 | *DS-Hi3<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 500<br>(100×5)    |
| UL  | RBV1.25-12                | 13.0            | 22.0 | 4.1             | 14.0           | 9.0            | 29.5 | 34.0           | 0.8  | 赤※  | 0.5<br>} 1.65     | 20-16 | *DS-Hi3<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 500<br>(100×5)    |
| UL  | RBV2-3                    | 3.2             | 6.6  | 4.7             | 5.2            | 9.0            | 13.0 | 17.5           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| UL  | RBV2-M3                   | 3.2             | 5.5  | 4.7             | 5.2            | 9.0            | 12.4 | 16.9           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| UL  | RBV2-L3                   | 3.2             | 5.5  | 4.7             | 5.2            | 9.0            | 13.7 | 18.2           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| UL  | RBV2-M3.5                 | 3.7             | 5.8  | 4.7             | 6.5            | 9.0            | 13.9 | 18.4           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| JIS | RBV2-3.5 (RBA2-3.5)       | 3.7             | 6.6  | 4.7             | 5.2            | 9.0            | 13.0 | 17.5           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| UL  | RBV2-L3.5                 | 3.7             | 6.6  | 4.7             | 8.3            | 9.0            | 16.0 | 20.5           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| UL  | RBV2-M4                   | 4.3             | 6.6  | 4.7             | 6.5            | 9.0            | 14.3 | 18.8           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| UL  | RBV2-S4                   | 4.3             | 6.6  | 4.7             | 8.3            | 9.0            | 16.0 | 20.5           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| JIS | RBV2-4 (RBA2-4)           | 5.3             | 8.5  | 4.7             | 7.8            | 9.0            | 16.5 | 21.0           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| UL  | RBV2-S5                   | 5.3             | 8.5  | 4.7             | 7.8            | 9.0            | 16.5 | 21.0           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| JIS | RBV2-5 (RBA2-5)           | 6.4             | 9.5  | 4.7             | 11.0           | 9.0            | 17.0 | 21.5           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| UL  | RBV2-L5                   | 6.4             | 12.0 | 4.7             | 11.0           | 9.0            | 21.5 | 26.0           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| JIS | RBV2-6 (RBA2-6)           | 6.4             | 12.0 | 4.7             | 11.0           | 9.0            | 21.5 | 26.0           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| JIS | RBV2-8 (RBA2-8)           | 8.4             | 18.0 | 4.7             | 14.0           | 9.0            | 27.5 | 32.0           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| UL  | RBV2-A8                   | 8.4             | 18.0 | 4.7             | 14.0           | 9.0            | 27.5 | 32.0           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| UL  | RBV2-B8                   | 8.4             | 16.0 | 4.7             | 16.0           | 9.0            | 28.5 | 33.0           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| UL  | RBV2-10                   | 10.5            | 14.5 | 4.7             | 12.3           | 9.0            | 24.0 | 28.5           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| UL  | RBV2-A10                  | 10.5            | 18.0 | 4.7             | 14.0           | 9.0            | 27.5 | 32.0           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| UL  | RBV2-B10                  | 10.5            | 20.0 | 4.7             | 18.0           | 9.0            | 32.5 | 37.0           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| UL  | RBV2-12                   | 13.0            | 17.0 | 4.7             | 13.9           | 9.0            | 26.9 | 31.4           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |
| UL  | RBV2-A12                  | 13.0            | 22.0 | 4.7             | 14.0           | 9.0            | 29.5 | 34.0           | 0.8  | 青※  | 1.04<br>} 2.63    | 16-14 | *DS-Hi4<br>*DS-Hi34<br>*DS-Hi34S<br>*DH-1B<br>*DS-A5<br>PALM-032A | 400<br>(100×4)    |

- 各呼びの印は、JIS規格品、UL登録品、CSA登録品です。( )はJIS規格品の呼びを示します。
- CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。
- 上記寸法表にかぎらず特注品もご相談ください。
- \*印はUL適合工具です。

※…表の絶縁被覆のカラーは、あくまで標準色です。ご用意できるカラーはP. 20をご参照下さい。

DAIDO SOLDERLESS TERMINAL MFG.CO.,LTD