

一般&難削材・  
形状加工用


# スーパーダイマイトモジュラーヘッド

SDH形

## 対応チップ

### 標準タイプ

- プレーカなし
- 角度ホーニング-MOT形
- 一般鋼用




形番	精度	PVDコーティング				寸法 (mm)		
		DH103	JC8003	JC8015	JC5040	φDc	T	φD
RDMW07T2MOT	M	◎	○	●	●	7	2.7	2.8
RDMW1004MOT	M	◎	○	●	●	10	4.1	4.4
RDMW1204MOT	M	◎	○	●	●	12	4.8	4.4

注)JC8003はDH103に順次置き換わる予定です。

1ケース10個入りです。

### 低抵抗タイプ

- プレーカ付き
- プレーカ付き
- 角度ホーニング-MOT形
- Rホーニング-MOE形
- Rホーニング-MOE形
- チタン・インコネル用
- ステンレス鋼・鋼用



形番	精度	PVDコーティング			寸法 (mm)			Fig.
		JC5118	JC8015	JC8050	φDc	T	φD	
RDGT07T2MOE	G		●	●	7	2.7	2.8	1
RDGT1004MOE	G		●	●	10	4.1	4.4	1
RDGT1004MOT	G		●	●				
RDGT1204MOE	G		●	●	12	4.8	4.4	1
RDGT1204MOT	G		●	●				
RDMT07T2MOE	M	●	●	●	7	2.7	2.8	1
RDMT1004MOE	M	●	●	●				1
RDMT1004MOE-ML	M			●	10	4.1	4.4	2
RDMT1004MOT	M	●	●	●				1
RDMT1204MOE	M	●	●	●				1
RDMT1204MOE-ML	M			●	12	4.8	4.4	2
RDMT1204MOT	M	●	●	●				1

1ケース10個入りです。