

● 形式表示 (FAパレットクランプ)

WVG 0 **06** 0 - M

1 2



1 クランプ力

04 : クランプ力 3.7kN (エア圧力 0.5MPa時)

06 : クランプ力 5.8kN (エア圧力 0.5MPa時)

10 : クランプ力 9.5kN (エア圧力 0.5MPa時)

※ 詳細は下記クランプ力線図を参照ください。


2 デザインNo.

0 : 製品のバージョン情報です。

● クランプとブロックの組合せ

クランプ形式	ブロック形式	機能
WVG-M	WVGB-D (データムブロック)	クランプ + 基準位置決め機能
	WVGB-C (カットブロック)	クランプ + 1方向位置決め機能
	WVGB-G (ガイドブロック)	クランプ

● クランプ力線図



(例) WVG0060-Mを使用の場合
供給エア圧0.4MPa 時
クランプ力は約4.8kNとなります。

形式		WVG0040-M	WVG0060-M	WVG0100-M
クランプ力 kN	供給エア圧 0.5 MPa	3.7	5.8	9.5
	供給エア圧 0.45 MPa	3.4	5.3	8.6
	供給エア圧 0.4 MPa	3.1	4.8	7.8
	供給エア圧 0.35 MPa	2.7	4.3	6.9
	供給エア圧 0.3 MPa	2.4	3.8	6.0
	供給エア圧 0.25 MPa	2.1	3.3	5.2
エア圧ゼロ時の引抜き耐力※1 kN		4	6	10
使用圧力範囲 MPa		0.25 ~ 0.5		

注意事項

1. クランプ 1 台当りのクランプ力を示します。

※1. エア圧が 0MPa 時の引抜き耐力であり、クランプ力ではありません。

